

# KERN FS 2-10KRY1

**KERN**

Kant-en-klare set bestaande uit hoogwaardige krachtmeter FS 2 en loadcel CR 1000-1Y1 voor trek- en drukkraftmetingen



Montage - krachtverdeling	8 × doorgaand gat Ø 6,5 mm
Afmetingen meetcel (cilindrisch)	105×37 mm

## Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	selecteerbaar
Peak-functie	✓
Statistiekfunctie	✓
Geheugenfunctie	✓
Interfaces	USB-Device

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	5 V, 1 A
Plug-in voedingseenheid type	USB incl. plug-in voedingseenheid (scheidbaar)
Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK
Accu oplaadtijd	8 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	5 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	8 h
Type batterij/accu	Li-Ion
Batterijaansluiting	2-polige kuipconnector
Batterij capaciteit	2.400 mAh
Batterij spanning	3,7 V

## Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N)	3 d
Nettogewicht	2 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Brutogewicht ca.	3,0 kg
Verzendgewicht	2,985 kg

## Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht)	961-164
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (drukkracht)	961-264

## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtmeting
Productgroep	Krachtmeterset
Productfamilie	FS RY1

## Meetsysteem

Vooraf ingestelde eenheid	N
Meetbereik kracht [Max] (N)	10 kN
Aflesbaarheid kracht [d] (N)	2 N
Krachtrichtingen	trek druk
Meetkop meetfrequentie	1000 Hz
Aantal platforms / kanalen	2

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Scherm

Scherm type	TFT, gekleurd
Scherm resolutie	320×480
Talen voor gebruikersinterfaces	Duits Engels Frans Spaans Italiaans

## Ontwerp

Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal behuizing	kunststof
Montage - krachttoepassing	Tapgat M16 × 1,5

# KERN FS 2-10KRY1




Kant-en-klare set bestaande uit hoogwaardige krachtmeter FS 2 en loadcel CR 1000-1Y1 voor trek- en drukkrachtmetingen

Artikelnummer voor  
fabriekskalibratie (trekkracht/  
drukkracht) 961-364

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

