

KERN FS 2-10KSP1

KERN

Kant-en-klare set bestaande uit hoogwaardige krachtmeter FS 2 en externe "S"-meetcel CS 1000-3P1 voor trek- en drukkrachtmetingen



Afmetingen meetcel 50,8×76,2×25,4 mm

Funcities

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf selecteerbaar

Peak-functie ✓

Statistiekfunctie ✓

Geheugenfunctie ✓

Interfaces USB-Device

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 5 V, 1 A

Plug-in voedingseenheid type USB incl. plug-in voedingseenheid (scheidbaar)

Bijgeleverde stroomvoorziening Accu & Voeding

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel UK

Accu oplaadtijd 8 h

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 5 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 8 h

Type batterij/accu Li-Ion

Batterijaansluiting 2-polige kuipconnector

Batterij capaciteit 2.400 mAh

Batterij spanning 3,7 V

Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N) 3 d

Nettogewicht 0,958 kg

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 1,00 kg

Brutogewicht ca. 2,0 kg

Verzendgewicht 1,91 kg

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht) 961-164

Artikelnummer voor fabriekskalibratie (drukkracht) 961-264

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtmeting
Productgroep	Krachtmeterset
Productfamilie	FS SP1

Meetsysteem

Vooraf ingestelde eenheid	N
Meetbereik kracht [Max] (N)	10 kN
Aflesbaarheid kracht [d] (N)	2 N
Krachtrichtingen	trek druk
Meetkop meetfrequentie	1000 Hz
Aantal platforms / kanalen	2

Approval

CE-teken ✓

Scherm

Scherm type	TFT, gekleurd
Scherm resolutie	320×480
Talen voor gebruikersinterfaces	Duits Engels Frans Spaans Italiaans

Ontwerp

Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal behuizing	kunststof
Montage - krachttoepassing	Tapgat M12
Montage - krachtverdeling	Tapgat M12

KERN FS 2-10KSP1




Kant-en-klare set bestaande uit hoogwaardige krachtmeter FS 2 en externe "S"-meetcel CS 1000-3P1 voor trek- en drukkrachtmetingen

Artikelnummer voor
fabriekskalibratie (trekkracht/
drukkracht) 961-364

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

