

# KERN FS 2-1KSP1

**KERN**

Kant-en-klare set bestaande uit hoogwaardige krachtmeter FS 2 en externe "S"-meetcel CS 100-3P1 voor trek- en drukkrachtmetingen



Afmetingen meetcel 50,8×76,2×19 mm

## Funcities

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf selecteerbaar

Peak-functie ✓

Statistiekfunctie ✓

Geheugenfunctie ✓

Interfaces USB-Device

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 5 V, 1 A

Plug-in voedingseenheid type USB incl. plug-in voedingseenheid (scheidbaar)

Bijgeleverde stroomvoorziening Accu & Voeding

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel UK

Accu oplaadtijd 8 h

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 5 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 8 h

Type batterij/accu Li-Ion

Batterijaansluiting 2-polige kuipconnector

Batterij capaciteit 2.400 mAh

Batterij spanning 3,7 V

## Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N) 3 d

Nettogewicht 0,88 kg

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 0,90 kg

Brutogewicht ca. 2,0 kg

Verzendgewicht 1,835 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie (trekkracht) 963-162

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie (drukkracht) 963-262

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie (trekkracht/drukkracht) 963-362

## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtmeting
Productgroep	Krachtmeterset
Productfamilie	FS SP1

## Meetsysteem

Vooraf ingestelde eenheid	N
Meetbereik kracht [Max] (N)	1 kN
Aflesbaarheid kracht [d] (N)	0,2 N
Krachtrichtingen	trek druk
Meetkop meetfrequentie	1000 Hz
Aantal platforms / kanalen	2

## Approval

CE-teken ✓

## Scherm

Scherm type	TFT, gekleurd
Scherm resolutie	320×480
Talen voor gebruikersinterfaces	Duits Engels Frans Spaans Italiaans

## Ontwerp

Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal behuizing	kunststof
Montage - krachttoepassing	Tapgat M10
Montage - krachtverdeling	Tapgat M10


# KERN FS 2-1KSP1



Kant-en-klare set bestaande uit hoogwaardige krachtmeter FS 2 en externe "S"-meetcel CS 100-3P1 voor trek- en drukkrachtmetingen

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

