

# KERN FS 2-200

# KERN

Aparelho de medição de forças Premium com célula de medição integrada e possibilidade de ligação de até 4 células externas



Material caixa do ecrã	Plásticos
Material da caixa	plástico
Montagem - aplicação de força	Rosca externa M6

## Funções

Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria / acumulador	seleccionável
Função Peak	✓
Função estatística	✓
Função memória	✓
Interfaces	USB-Device

## Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	5 V, 1 A
Fonte de alimentação por ficha tipo	USB incl. fonte de alimentação plug-in (separável)
Fonte de alimentação fornecida	Acumulador e fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	UK
Acumulador tiempo de carga	8 h
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	5 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	8 h
Tipo de bateria / acumulador	Li-Ion
Conexão da bateria	Conector de 2 pólos para banheira
Bateria capacidade	2.400 mAh
Bateria tensão	3,7 V

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	280×185×90 mm
Peso líquido	0,4 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,40 kg
Peso bruto aprox.	1,4 kg
Peso de envio	1,25 kg

## Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Medição da força
Grupo de produto	Medidor de forças digital
Família de produto	FS

## Sistema de medição

Unidade pré-ajustada	N
Gama de medição força [Max] (N)	200 N
Leitura força [d] (N)	0,04 N
Cabeça de medição frequência	1000 Hz
Número de plataformas / canais	2
Proteção contra sobrecarga (% de [Max])	150%

## Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

## Ecrã

Ecrã tipo	TFT, colorido
Ecrã resolução	320×480
Idiomas da interface do utilizador	Alemão Inglês Francês Espanhol Italiano

## Desenho

Dimensões visor (L×P×A)	71×31×180 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	71×31×180 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	71×31×180 mm

# KERN FS 2-200



Aparelho de medição de forças Premium com célula de medição integrada e possibilidade de ligação de até 4 células externas

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS (força de tração) 963-161

Número do artigo para calibração DAkkS (força de pressão) 963-261

Número do artigo para calibração DAkkS (força de tração/força de pressão) 963-361


Número do artigo para calibração de fábrica (força de tração) 961-161

Número do artigo para calibração de fábrica (força de pressão) 961-261

Número do artigo para calibração de fábrica (força de tração/força de pressão) 961-361

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

