

KERN FS 2-20KSP1

KERN

Kant-en-klare set bestaande uit hoogwaardige krachtmeter FS 2 en externe "S"-meetcel CS 2000-3P1 voor trek- en drukkrachtmetingen



Afmetingen meetcel 76,2×101,6×25,4 mm

Funcies

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf selecteerbaar

Peak-functie ✓

Statistiekfunctie ✓

Geheugenfunctie ✓

Interfaces USB-Device

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 5 V, 1 A

Plug-in voedingseenheid type USB incl. plug-in voedingseenheid (scheidbaar)

Bijgeleverde stroomvoorziening Accu & Voeding

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel UK

Accu oplaadtijd 8 h

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 5 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 8 h

Type batterij/accu Li-Ion

Batterijaansluiting 2-polige kuipconnector

Batterij capaciteit 2.400 mAh

Batterij spanning 3,7 V

Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N) 3 d

Nettogewicht 1,6 kg

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 1,6 kg

Brutogewicht ca. 2,6 kg

Verzendgewicht 2,56 kg

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht) 961-164

Artikelnummer voor fabriekskalibratie (drukkracht) 961-264

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtmeting
Productgroep	Krachtmeterset
Productfamilie	FS SP1

Meetsysteem

Vooraf ingestelde eenheid	N
Meetbereik kracht [Max] (N)	20 kN
Aflesbaarheid kracht [d] (N)	4 N
Krachtrichtingen	trek druk
Meetkop meetfrequentie	1000 Hz
Aantal platforms / kanalen	2

Approval

CE-teken ✓

Scherm

Scherm type	TFT, gekleurd
Scherm resolutie	320×480
Talen voor gebruikersinterfaces	Duits Engels Frans Spaans Italiaans

Ontwerp

Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal behuizing	kunststof
Montage - krachttoepassing	Tapgat M20 × 1,5
Montage - krachtverdeling	Tapgat M20 × 1,5

KERN FS 2-20KSP1




Kant-en-klare set bestaande uit hoogwaardige krachtmeter FS 2 en externe "S"-meetcel CS 2000-3P1 voor trek- en drukkrachtmetingen

Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht/ drukkracht)	961-364
--	---------

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

