

KERN FS 2-2KOY1

KERN

Vooraf geconfigureerde set bestaande uit de premiumkrachtmeter FS 2 en de meetcel CO 200-Y1



Categorie

| | |
|------------------|----------------|
| Merk | Sauter |
| Productcategorie | Krachtmeting |
| Productgroep | Krachtmeterset |
| Productfamilie | FS OY1 |

Meetsysteem

| | |
|-------------------------------|---------|
| Vooraf ingestelde eenheid | N |
| Meetbereik kracht [Max] (N) | 2 kN |
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 0,4 N |
| Krachtrichtingen | druk |
| Meetkop meetfrequentie | 1000 Hz |
| Aantal platforms / kanalen | 2 |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Scherm

| | |
|---------------------------------|---|
| Scherm type | TFT, gekleurd |
| Scherm resolutie | 320×480 |
| Talen voor gebruikersinterfaces | Duits Engels Frans Spaans Italiaans |

Ontwerp

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Materiaal displaybehuizing | Kunststoffen |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Montage - krachttoepassing | Drukstuk (van klantzijde) |
| Montage - krachtverdeling | 3 × taggat M3 |
| Afmetingen meetcel (cilindrisch) | 20×12 mm |

Functies

| | |
|---|---------------|
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | selecteerbaar |
| Peak-functie | ✓ |
| Statistiekfunctie | ✓ |
| Geheugenfunctie | ✓ |
| Interfaces | USB-Device |

Stroomvoorziening

| | |
|--|--|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 5 V, 1 A |
| Plug-in voedingseenheid type | USB incl. plug-in voedingseenheid (scheidbaar) |
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Accu & Voeding |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | UK |
| Accu oplaadtijd | 8 h |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 5 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 8 h |
| Type batterij/accu | Li-Ion |
| Batterijaansluiting | 2-polige kuipconnector |
| Batterij capaciteit | 2.400 mAh |
| Batterij spanning | 3,7 V |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 3 d |
| Nettogewicht | 0,349 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,35 kg |
| Brutogewicht ca. | 1,4 kg |
| Verzendgewicht | 1,242 kg |

Diensten

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie (drukkracht) | 963-262 |
|--|---------|


KERN FS 2-2KOY1



Vooraf geconfigureerde set bestaande uit de premiumkrachtmeter FS 2 en de meetcel CO 200-Y1

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

