

KERN FS 2-500OY1

KERN

Conjunto pré-configurado constituído pelo medidor de força premium FS 2 e pela célula de medição CO 50-Y1



Montagem - dissipação de força	3 × furo roscado M3
Medidas da célula de medição (cilíndrico)	20×12 mm

Funções

Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	seleccionável
Função Peak	✓
Função estatística	✓
Função memória	✓
Interfaces	USB-Device

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	5 V, 1 A
Fonte de alimentação por ficha tipo	USB incl. fonte de alimentação plug-in (separável)
Fonte de alimentação fornecida	Acumulador e fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	UK
Acumulador tiempo de carga	8 h
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	5 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	8 h
Tipo de bateria / acumulador	Li-Ion
Conexão da bateria	Conector de 2 pólos para banheira
Bateria capacidade	2.400 mAh
Bateria tensão	3,7 V

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	3 d
Peso líquido	0,349 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,35 kg
Peso bruto aprox.	1,4 kg
Peso de envio	1,245 kg

Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Medição da força
Grupo de produto	Conjunto de dinamómetro
Família de produto	FS OY1

Sistema de medição

Unidade pré-ajustada	N
Gama de medição força [Max] (N)	500 N
Leitura força [d] (N)	0,1 N
Direcções da força	pressão
Cabeça de medição frequência	1000 Hz
Número de plataformas / canais	2

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Ecrã

Ecrã tipo	TFT, colorido
Ecrã resolução	320×480

Idiomas da interface do utilizador	Alemão
	Inglês
	Francês
	Espanhol Italiano

Desenho

Material caixa do ecrã	Plásticos
Material da caixa	plástico
Montagem - aplicação de força	Peça de pressão (do lado do cliente)

KERN FS 2-5000Y1




Conjunto pré-configurado constituído pelo medidor de força premium FS 2 e pela célula de medição CO 50-Y1

Serviços

Número do artigo para calibração
DAkkS (força de pressão) 963-261

Pictogramas

STANDARD



OPTION

