

# KERN FS 2-500OY2

**KERN**

Vooraf geconfigureerde set bestaande uit de premiumkrachtmeter FS-2 en de meetcel CO 50-Y2 (Voor trek- en drukkrachtmetingen)



Afmetingen meetcel (cilindrisch) 26×37,5 mm

## Funcies

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf selecteerbaar

Peak-functie ✓

Statistiekfunctie ✓

Geheugenfunctie ✓

Interfaces USB-Device

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 5 V, 1 A

Plug-in voedingseenheid type USB incl. plug-in voedingseenheid (scheidbaar)

Bijgeleverde stroomvoorziening Accu & Voeding

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel UK

Accu oplaadtijd 8 h

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 5 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 8 h

Type batterij/accu Li-Ion

Batterijaansluiting 2-polige kuipconnector

Batterij capaciteit 2.400 mAh

Batterij spanning 3,7 V

## Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N) 3 d

Nettogewicht 0,372 kg

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 0,40 kg

Brutogewicht ca. 1,4 kg

Verzendgewicht 1,268 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie (trekkracht) 963-161

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie (drukkracht) 963-261

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie (trekkracht/drukkracht) 963-361

## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtmeting
Productgroep	Krachtmeterset
Productfamilie	FS OY2

## Meetsysteem

Vooraf ingestelde eenheid	N
Meetbereik kracht [Max] (N)	500 N
Aflesbaarheid kracht [d] (N)	0,1 N
Krachtrichtingen	trek druk
Meetkop meetfrequentie	1000 Hz
Aantal platforms / kanalen	2

## Approval

CE-teken ✓

## Scherm

Scherm type	TFT, gekleurd
Scherm resolutie	320×480
Talen voor gebruikersinterfaces	Duits Engels Frans Spaans Italiaans

## Ontwerp


Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal behuizing	kunststof
Montage - krachttoepassing	Buitendraad M5
Montage - krachtverdeling	Buitendraad M5

# KERN FS 2-5000Y2

Vooraf geconfigureerde set bestaande uit de premiumkrachtmeter FS-2 en de meetcel CO 50-Y2 (Voor trek- en drukkrachtmetingen)

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

