

KERN FS 2-500OY2

KERN

Conjunto pré-configurado constituído pelo medidor de força premium FS-2 e pela célula de medição CO 50-Y2 (Para medições de forças de tração e pressão)



Montagem - dissipação de força	Rosca externa M5
Medidas da célula de medição (cilíndrico)	26×37,5 mm

Funções

Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	seleccionável
Função Peak	✓
Função estatística	✓
Função memória	✓
Interfaces	USB-Device

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	5 V, 1 A
Fonte de alimentação por ficha tipo	USB incl. fonte de alimentação plug-in (separável)
Fonte de alimentação fornecida	Acumulador e fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	UK
Acumulador tiempo de carga	8 h
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	5 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	8 h
Tipo de bateria / acumulador	Li-Ion
Conexão da bateria	Conector de 2 pólos para banheira
Bateria capacidade	2.400 mAh
Bateria tensão	3,7 V

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	3 d
Peso líquido	0,372 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,40 kg
Peso bruto aprox.	1,4 kg
Peso de envio	1,268 kg

Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Medição da força
Grupo de produto	Conjunto de dinamómetro
Família de produto	FS OY2

Sistema de medição

Unidade pré-ajustada	N
Gama de medição força [Max] (N)	500 N
Leitura força [d] (N)	0,1 N
Direcções da força	tração pressão
Cabeça de medição frequência	1000 Hz
Número de plataformas / canais	2

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Ecrã

Ecrã tipo	TFT, colorido
Ecrã resolução	320×480

Idiomas da interface do utilizador	Alemão
	Inglês
	Francês
	Espanhol Italiano

Desenho

Material caixa do ecrã	Plásticos
Material da caixa	plástico
Montagem - aplicação de força	Rosca externa M5

KERN FS 2-5000Y2



Conjunto pré-configurado constituído pelo medidor de força premium FS-2 e pela célula de medição CO 50-Y2 (Para medições de forças de tração e pressão)

Serviços


Número do artigo para calibração
DAkKS (força de tração) 963-161

Número do artigo para calibração
DAkKS (força de pressão) 963-261

Número do artigo para calibração
DAkKS (força de tração/força de
pressão) 963-361

Pictogramas

STANDARD



OPTION

