

KERN FS 2-50KRY1

KERN

Fertig montiertes Set bestehend aus Premium Kraftmessgerät FS 2 und Kraftmessdose CR 5000-1Y1 für Zug- und Druckkraftmessungen



| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Montage - Kraftausleitung | 8x Durchgangsbohrung Ø6,5mm |
| Abmessungen Messzelle (rund) | 105×37 mm |

Funktionen

| | |
|--|------------|
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb | selectable |
| Peak-Funktion | ✓ |
| Statistik-Funktion | ✓ |
| Speicherfunktion | ✓ |
| Schnittstellen | USB-Device |

Energieversorgung

| | |
|---|---|
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] | 5V, 1A |
| Steckernetzteil Art | USB inkl. Steckernetzteil (trennbar) |
| mitgelieferte Stromversorgung | Akku & Netzteil |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang | EURO |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional | UK |
| Akku Ladezeit | 8 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an | 5 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus | 8 h |
| Batterie-/Akkuart | Li-Ion |
| Batterieanschluss | 2 pol Wannenstecker |
| Batterie-Kapazität | 2.400 mAh |
| Batterie-Spannung | 3,7 V |

Verpackung & Versand

| | |
|-------------------|-------------|
| Lieferzeit | 3 d |
| Nettogewicht | 2 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 2,0 kg |
| Bruttogewicht ca. | 3,0 kg |
| Versandgewicht | 2,985 kg |

Dienstleistungen

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer für Werkskalibrierung (Zugkraft) | 961-165 |
| Artikelnummer für Werkskalibrierung (Druckkraft) | 961-265 |

Kategorie

| | |
|------------------|---------------------|
| Marke | Sauter |
| Produktkategorie | Kraftmessung |
| Produktgruppe | Kraftmessgeräte-Set |
| Produktfamilie | FS RY1 |

Messsystem

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Voreingestellte Einheit | N |
| Messbereich Kraft [Max] (N) | 50 kN |
| Ablesbarkeit Kraft [d] (N) | 10 N |
| Kraftrichtungen | Zug Druck |
| Messkopf Messfrequenz | 1000 Hz |
| Anzahl Plattformen / Kanäle | 2 |

Zulassung

| | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

Display

| | |
|---------------------------------|---|
| Terminal - Display-Art | TFT, farbig |
| Display Auflösung | 320x480 |
| Sprachen des Benutzerinterfaces | Deutsch Englisch Französisch Spanisch Italienisch |

Bauform

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Material Displaygehäuse | Kunststoff |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Montage - Krafteinleitung | Gewindebohrung M16x1,5 |

KERN FS 2-50KRY 1




Fertig montiertes Set bestehend aus Premium Kraftmessgerät FS 2 und Kraftmessdose CR 5000-1Y1 für Zug- und Druckkraftmessungen

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer für Werkskalibrierung (Zugkraft/ Druckkraft) | 961-365 |
|--|---------|

Piktogramme

STANDARD



OPTION

