

# KERN FS 2-5KRY 1

Juego listo para montar compuesto por dinamómetro premium FS 2 y célula de carga CR 500-1Y1 para mediciones fuerza de tracción y fuerza de compresión



Montaje - aplicación de fuerza	Agujero roscado M16 × 1,5
Montaje - disipación de fuerzas	8 × agujero pasante Ø 6,5 mm
Dimensiones célula de carga (cilíndrico)	105×37 mm

## Funciones

Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/ acumulador	seleccionable
Función Peak	✓
Función estadística	✓
Función de memoria	✓
Interfaces	USB-Device

## Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	5 V, 1 A
Fuente de alimentación de enchufe tipo	USB incl. unidad de alimentación enchufable (separable)
Alimentación suministrada	Acumulador y suministro de energía
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	UK
Acumulador tiempo de carga	8 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	5 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	8 h
Tipo de batería / acumulador	Li-Ion
Conexión de la batería	Conector de bañera de 2 polos
Batería capacidad	2.400 mAh
Batería tensión	3,7 V

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	3 d
Peso neto	2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes

## Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Medición de fuerza
Grupo de producto	Kit de instrumento medidor de fuerza
Familia de productos	FS RY1

## Sistema de medición

Unidad predefinida	N
Rango de medición fuerza [Max] (N)	5 kN
Lectura fuerza [d] (N)	1 N
Direcciones de la fuerza	tracción compresión
Cabezal de medición frecuencia de medición	1000 Hz
Número de plataformas / canales	2

## Homologación

Marca CE	✓
----------	---

## Pantalla

Pantalla tipo	TFT, de color
Pantalla resolución	320×480
Lenguajes de interfaz de usuario	Alemán Inglés Francés Español Italiano

## Diseño

Material carcasa de pantalla	Plásticos
Material de carcasa	plástico

# KERN FS 2-5KRY 1



Juego listo para montar compuesto por dinamómetro premium FS 2 y célula de carga CR 500-1Y1 para mediciones fuerza de tracción y fuerza de compresión

Peso neto aprox.	2,0 kg
Peso bruto aprox.	3,0 kg
Peso de envío	2,985 kg

## Servicios


Número de artículo para calibración DAkkS (fuerza de tracción)	963-161
----------------------------------------------------------------	---------

Número de artículo para calibración DAkkS (fuerza de compresión)	963-263
------------------------------------------------------------------	---------

Número de artículo para calibración DAkkS (fuerza de tracción/fuerza de compresión)	963-363
-------------------------------------------------------------------------------------	---------

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

