

KERN FS 2-5KRY1

KERN

Conjunto pronto a montar constituído por um medidor de força premium FS 2 e uma célula de carga CR 500-1Y1 para tracção e força compressiva



Montagem - dissipação de força 8 × furo passante Ø 6,5 mm

Medidas da célula de medição (cilíndrico) 105×37 mm

Funções

Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador seleccionável

Função Peak ✓

Função estatística ✓

Função memória ✓

Interfaces USB-Device

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max] 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max] 5 V, 1 A

Fonte de alimentação por ficha tipo USB incl. fonte de alimentação plug-in (separável)

Fonte de alimentação fornecida Acumulador e fornecimento de energia

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento EURO

Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional UK

Acumulador tiempo de carga 8 h

Acumulador tempo de operação - con retroiluminação 5 h

Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação 8 h

Tipo de bateria / acumulador Li-Ion

Conexão da bateria Conector de 2 pólos para banheira

Bateria capacidade 2.400 mAh

Bateria tensão 3,7 V

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N) 3 d

Peso líquido 2 kg

Método de envio Serviço de encomendas

Peso líquido aprox. 2,0 kg

Peso bruto aprox. 3,0 kg

Peso de envio 2,985 kg

Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Medição da força
Grupo de produto	Conjunto de dinamómetro
Família de produto	FS RY1

Sistema de medição

Unidade pré-ajustada	N
Gama de medição força [Max] (N)	5 kN
Leitura força [d] (N)	1 N
Direcções da força	tracção pressão
Cabeça de medição frequência	1000 Hz
Número de plataformas / canais	2

Homologação

Sinal CE ✓

Ecrã

Ecrã tipo	TFT, colorido
Ecrã resolução	320×480

Idiomas da interface do utilizador	Alemão
	Inglês
	Francês
	Espanhol Italiano

Desenho

Material caixa do ecrã	Plásticos
Material da caixa	plástico
Montagem - aplicação de força	Furo roscado M16 × 1,5

KERN FS 2-5KRY 1



Conjunto pronto a montar constituído por um medidor de força premium FS 2 e uma célula de carga CR 500-1Y1 para tracção e força compressiva

Serviços


Número do artigo para calibração
DAkKS (força de tração) 963-161

Número do artigo para calibração
DAkKS (força de pressão) 963-263

Número do artigo para calibração
DAkKS (força de tração/força de
pressão) 963-363

Pictogramas

STANDARD



OPTION

