

KERN FS 2

KERN

Medidor de fuerza de calidad superior con célula de medición integrada (opcional) y posibilidad de conexión hasta 4 células de medición externas



Funciones

| | |
|---|---------------|
| Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/ acumulador | seleccionable |
| Función Peak | ✓ |
| Función estadística | ✓ |
| Función de memoria | ✓ |
| Interfaces | USB-Device |

Alimentación

| | |
|--|---|
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 5 V, 1 A |
| Fuente de alimentación de enchufe tipo | USB incl. unidad de alimentación enchufable (separable) |
| Alimentación suministrada | Acumulador y suministro de energía |
| Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro | EURO |
| Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional | UK |
| Acumulador tiempo de carga | 8 h |
| Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación | 5 h |
| Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación | 8 h |
| Tipo de batería / acumulador | Li-Ion |
| Conexión de la batería | Conector de bañera de 2 polos |
| Batería capacidad | 2.400 mAh |
| Batería tensión | 3,7 V |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 280×185×90 mm |
| Peso neto | 0,3 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,30 kg |
| Peso bruto aprox. | 1,2 kg |
| Peso de envío | 1,15 kg |

Categoría

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Marca | Sauter |
| Categoría de producto | Medición de fuerza |
| Grupo de producto | Medidor de fuerza digital |
| Familia de productos | FS |

Sistema de medición

| | |
|--|------------------------|
| Unidad predefinida | N |
| Direcciones de la fuerza | tracción compresión |
| Cabezal de medición frecuencia de medición | 1000 Hz |
| Número de plataformas / canales | 2 |

Homologación

| | |
|----------|---|
| Marca CE | ✓ |
|----------|---|

Pantalla

| | |
|----------------------------------|--|
| Pantalla tipo | TFT, de color |
| Pantalla resolución | 320×480 |
| Lenguajes de interfaz de usuario | Alemán Inglés Francés Español Italiano |

Diseño

| | |
|---|--------------|
| Dimensiones indicador (A×P×A) | 71×31×180 mm |
| Dimensiones de carcasa (A×P×A) | 71×31×180 mm |
| Dimensiones completamente montado (A×P×A) | 71×31×180 mm |
| Material carcasa de pantalla | Plásticos |
| Material de carcasa | plástico |


KERN FS 2



Medidor de fuerza de calidad superior con célula de medición integrada (opcional) y posibilidad de conexión hasta 4 células de medición externas

Pictogramas

STANDARD



OPTION

