

KERN FS 2

KERN

Dinamometro premium con cella di misura integrata (opzionale) e possibilità di collegamento fino a 4 celle di misura esterne



Materiale alloggiamento plastica

Funzioni

| | |
|--|---------------|
| Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore | selezionabile |
| Funzione Peak | ✓ |
| Funzione statistica | ✓ |
| Funzione di memoria | ✓ |
| Interfacce | USB-Device |

Alimentazione

| | |
|---|---|
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 5 V, 1 A |
| Alimentatore di rete tipo | USB incl. alimentatore a spina (separabile) |
| Alimentazione in dotazione | Accumulatore e alimentazione |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione | EURO |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale | UK |
| Accumulatore tempo di carica | 8 h |
| Accumulatore autonomia - con retroilluminazione | 5 h |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione | 8 h |
| Tipo di batteria/accumulatore | Li-Ion |
| Collegamento della batteria | Connettore a 2 poli per vasca |
| Batteria capacità | 2.400 mAh |
| Batteria tensione | 3,7 V |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 280×185×90 mm |
| Peso netto | 0,3 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 0,30 kg |
| Peso lordo ca. | 1,2 kg |
| Peso di spedizione | 1,15 kg |

Categoria

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Marchio | Sauter |
| Categoria di prodotto | Misurazione di forze |
| Gruppo di prodotti | Dinamometro digitale |
| Famiglia di prodotti | FS |

Sistema di misura

| | |
|--|--------------------------|
| Unità preimpostata | N |
| Directione de la forza | trazione compressione |
| Testa di misura frequenza di misurazione | 1000 Hz |
| Numero di piattaforme / canali | 2 |

Omologazione

| | |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

Display

| | |
|---------------------|---------------|
| Display tipo | TFT, colorato |
| Display risoluzione | 320×480 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Linguaggi dell'interfaccia utente | Tedesco Inglese Francese Spagnolo Italiano |
|-----------------------------------|--|

Design

| | |
|---|--------------|
| Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A) | 71×31×180 mm |
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A) | 71×31×180 mm |
| Dimensioni completamente assemblato (L×P×A) | 71×31×180 mm |
| Materiale alloggiamento del display | Plastica |


KERN FS 2



Dinamometro premium con cella di misura integrata (opzionale) e possibilità di collegamento fino a 4 celle di misura esterne

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

