

# KERN FS 2

# KERN

Aparelho de medição de forças Premium com célula de medição integrada (opcional) e possibilidade de ligação de até 4 células externas



## Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Medição da força
Grupo de produto	Medidor de forças digital
Família de produto	FS

## Sistema de medição

Unidade pré-ajustada	N
Direcções da força	tracção pressão
Cabeça de medição frequência	1000 Hz
Número de plataformas / canais	2

## Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

## Ecrã

Ecrã tipo	TFT, colorido
Ecrã resolução	320×480

Idiomas da interface do utilizador	Alemão
	Inglês
	Francês
	Espanhol
	Italiano

## Desenho

Dimensões visor (L×P×A)	71×31×180 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	71×31×180 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	71×31×180 mm
Material caixa do ecrã	Plásticos
Material da caixa	plástico

## Funções

Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	seleccionável
Função Peak	✓
Função estatística	✓
Função memória	✓
Interfaces	USB-Device

## Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	5 V, 1 A
Fonte de alimentação por ficha tipo	USB incl. fonte de alimentação plug-in (separável)
Fonte de alimentação fornecida	Acumulador e fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	UK
Acumulador tiempo de carga	8 h
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	5 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	8 h
Tipo de bateria / acumulador	Li-Ion
Conexão da bateria	Conector de 2 pólos para banheira
Bateria capacidade	2.400 mAh
Bateria tensão	3,7 V

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	280×185×90 mm
Peso líquido	0,3 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	1,2 kg
Peso de envio	1,15 kg


# KERN FS 2



Aparelho de medição de forças Premium com célula de medição integrada (opcional) e possibilidade de ligação de até 4 células externas

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

