

KERN FS 4-20

KERN

Medidor de fuerza de calidad superior con célula de medición integrada y posibilidad de conexión de hasta 4 células de medición externas



| | |
|---|------------------|
| Dimensiones completamente montado (A×P×A) | 71×31×180 mm |
| Material de carcasa | plástico |
| Montaje - aplicación de fuerza | Rosca externa M6 |

Funciones

| | |
|---|---------------|
| Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/ acumulador | seleccionable |
| Función Peak | ✓ |
| Función estadística | ✓ |
| Función de memoria | ✓ |
| Interfaces | USB-Device |

Alimentación

| | |
|--|---|
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 5 V, 1 A |
| Fuente de alimentación de enchufe tipo | USB incl. unidad de alimentación enchufable (separable) |
| Alimentación suministrada | Acumulador y suministro de energía |
| Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro | EURO |
| Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional | UK |
| Acumulador tiempo de carga | 8 h |
| Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación | 5 h |
| Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación | 8 h |
| Tipo de batería / acumulador | Li-Ion |
| Conexión de la batería | Conector de bañera de 2 polos |
| Batería capacidad | 2.400 mAh |
| Batería tensión | 3,7 V |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 280×185×90 mm |
| Peso neto | 0,41 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,45 kg |

Categoría

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Marca | Sauter |
| Categoría de producto | Medición de fuerza |
| Grupo de producto | Medidor de fuerza digital |
| Familia de productos | FS |

Sistema de medición

| | |
|--|---------|
| Unidad predefinida | N |
| Rango de medición fuerza [Max] (N) | 20 N |
| Lectura fuerza [d] (N) | 0,004 N |
| Cabezal de medición frecuencia de medición | 1000 Hz |
| Número de plataformas / canales | 4 |
| Protección contra sobrecarga (% de [Max]) | 150% |

Homologación

| | |
|----------|---|
| Marca CE | ✓ |
|----------|---|

Pantalla

| | |
|----------------------------------|--|
| Pantalla tipo | TFT, de color |
| Pantalla resolución | 320×480 |
| Lenguajes de interfaz de usuario | Alemán Inglés Francés Español Italiano |

Diseño

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Dimensiones indicador (A×P×A) | 71×31×180 mm |
| Dimensiones de carcasa (A×P×A) | 71×31×180 mm |

KERN FS 4-20



Medidor de fuerza de calidad superior con célula de medición integrada y posibilidad de conexión de hasta 4 células de medición externas

| | |
|-------------------|---------|
| Peso bruto aprox. | 1,4 kg |
| Peso de envío | 1,26 kg |

Servicios

| | |
|--|---------|
| Número de artículo para calibración DAkkS (fuerza de tracción) | 963-161 |
|--|---------|

| | |
|--|---------|
| Número de artículo para calibración DAkkS (fuerza de compresión) | 963-261 |
|--|---------|

| | |
|---|---------|
| Número de artículo para calibración DAkkS (fuerza de tracción/fuerza de compresión) | 963-361 |
|---|---------|


| | |
|---|---------|
| Número de artículo para calibración de fábrica (fuerza de tracción) | 961-161 |
|---|---------|

| | |
|---|---------|
| Número de artículo para calibración de fábrica (fuerza de compresión) | 961-261 |
|---|---------|

| | |
|--|---------|
| Número de artículo para calibración de fábrica (fuerza de tracción/fuerza de compresión) | 961-361 |
|--|---------|

Pictogramas

STANDARD



OPTION

