

KERN FS 4-200

KERN

Premium Kraftmessgerät mit integrierter Messzelle und Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 externe Messzellen



| | |
|---------------------------|-----------------|
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Montage - Krafteinleitung | Außengewinde M6 |

Funktionen

| | |
|---|------------|
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb | selectable |
| Peak-Funktion | ✓ |
| Statistik-Funktion | ✓ |
| Speicherfunktion | ✓ |
| Schnittstellen | USB-Device |

Energieversorgung

| | |
|--|--------------------------------------|
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] | 5V, 1A |
| Steckernetzteil Art | USB inkl. Steckernetzteil (trennbar) |
| mitgelieferte Stromversorgung | Akku & Netzteil |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang | EURO |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional | UK |
| Akku Ladezeit | 8 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an | 5 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus | 8 h |
| Batterie-/ Akkuart | Li-Ion |
| Batterieanschluss | 2 pol Wannenstecker |
| Batterie-Kapazität | 2.400 mAh |
| Batterie-Spannung | 3,7 V |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 280×185×90 mm |
| Nettogewicht | 0,41 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,45 kg |
| Bruttogewicht ca. | 1,4 kg |
| Versandgewicht | 1,26 kg |

Dienstleistungen

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung (Zugkraft) | 963-161 |
| Artikelnummer für DAkKS Kalibrierung (Druckkraft) | 963-261 |

Kategorie

| | |
|------------------|--------------------------|
| Marke | Sauter |
| Produktkategorie | Kraftmessung |
| Produktgruppe | Digitales Kraftmessgerät |
| Produktfamilie | FS |

Messsystem

| | |
|------------------------------|---------|
| Voreingestellte Einheit | N |
| Messbereich Kraft [Max] (N) | 200 N |
| Ablesbarkeit Kraft [d] (N) | 0,04 N |
| Messkopf Messfrequenz | 1000 Hz |
| Anzahl Plattformen / Kanäle | 4 |
| Überlastschutz (% von [Max]) | 150% |

Zulassung

| | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

Display

| | |
|---------------------------------|---|
| Terminal - Display-Art | TFT, farbig |
| Display Auflösung | 320x480 |
| Sprachen des Benutzerinterfaces | Deutsch Englisch Französisch Spanisch Italienisch |

Bauform

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Abmessungen Auswertegerät (B×T×H) | 71×31×180 mm |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 71×31×180 mm |
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 71×31×180 mm |

KERN FS 4-200



Premium Kraftmessgerät mit integrierter Messzelle und Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 externe Messzellen

Artikelnummer für DAkkS
Kalibrierung (Zugkraft/Druckkraft) 963-361


Artikelnummer für
Werkskalibrierung (Zugkraft) 961-161

Artikelnummer für
Werkskalibrierung (Druckkraft) 961-261

Artikelnummer für
Werkskalibrierung (Zugkraft/
Druckkraft) 961-361

Piktogramme

STANDARD



OPTION

