

# KERN FS 4

# KERN

Medidor de fuerza de calidad superior con posibilidad de conexión de hasta 4 células de medición externas



## Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Medición de fuerza
Grupo de producto	Medidor de fuerza digital
Familia de productos	FS

## Sistema de medición

Unidad predefinida	N
Cabezal de medición frecuencia de medición	1000 Hz
Número de plataformas / canales	4

## Homologación

Marca CE	✓
----------	---

## Pantalla

Pantalla tipo	TFT, de color
Pantalla resolución	320×480

Lenguajes de interfaz de usuario	Alemán Inglés Francés Español Italiano
----------------------------------	--

## Diseño

Dimensiones indicador (A×P×A)	71×31×180 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	71×31×180 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	71×31×180 mm
Material de carcasa	plástico

## Funciones

Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/ acumulador	seleccionable
Función Peak	✓
Función estadística	✓
Función de memoria	✓
Interfaces	USB-Device

## Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	5 V, 1 A
Fuente de alimentación de enchufe tipo	USB incl. unidad de alimentación enchufable (separable)
Alimentación suministrada	Acumulador y suministro de energía
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	UK
Acumulador tiempo de carga	8 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	5 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	8 h
Tipo de batería / acumulador	Li-Ion
Conexión de la batería	Conector de bañera de 2 polos
Batería capacidad	2.400 mAh
Batería tensión	3,7 V

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	280×185×90 mm
Peso neto	0,31 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,35 kg
Peso bruto aprox.	1,2 kg
Peso de envío	1,16 kg


# KERN FS 4



Medidor de fuerza de calidad superior con posibilidad de conexión de hasta 4 células de medición externas

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

