

KERN FS 500G

KERN

Elektronische grafsteentester voor professioneel gebruik



Peak-functie	✓
Statistiekfunctie	✓
Geheugenfunctie	✓
Interfaces	USB-Device

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	5 V, 1 A
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	UK
Accu oplaadtijd	8 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	5 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	8 h
Type batterij/accu	Li-Ion
Batterijaansluiting	2-polige kuipconnector

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	345×295×89 mm
Nettogewicht	1,26 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Brutogewicht ca.	1,4 kg
Verzendgewicht	1,8 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie (trekkracht)	963-161
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie (drukkracht)	963-261
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie (trekkracht/drukkracht)	963-361
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht)	961-161
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (drukkracht)	961-261
Artikelnummer voor fabriekskalibratie (trekkracht/drukkracht)	961-361

Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Krachtmeting
Productgroep	Grafsteentester
Productfamilie	FS-G

Meetsysteem

Vooraf ingestelde eenheid	N
Tolerantie (% van [Max])	0,1%
Meetbereik kracht [Max] (N)	500 N
Afreesbaarheid kracht [d] (N)	0,1 N
Krachtrichtingen	trek druk
Meetkop meetfrequentie	1000 Hz
Overbelastingsbeveiliging (% van [Max])	150%

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Scherm type	TFT, gekleurd
Scherm resolutie	320×480

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	71×31×180 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	71×31×180 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	71×31×180 mm
Materiaal behuizing	kunststof

Functies

Sinal analógico	no
-----------------	----


KERN FS 500G



Elektronische grafsteentester voor professioneel gebruikt

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

