

KERN FS 500G

KERN

Testador de lápides electrónico para aplicações profissionais



Função estatística	✓
Função memória	✓
Interfaces	USB-Device

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	5 V, 1 A
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação fornecida	Acumulador e fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	UK
Acumulador tiempo de carga	8 h
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	5 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	8 h
Tipo de bateria / acumulador	Li-Ion
Conexão da bateria	Conector de 2 pólos para banheira

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	345×295×89 mm
Peso líquido	1,26 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,4 kg
Peso bruto aprox.	1,4 kg
Peso de envio	1,8 kg

Serviços

Número do artigo para calibração DAKKs (força de tração)	963-161
Número do artigo para calibração DAKKs (força de pressão)	963-261
Número do artigo para calibração DAKKs (força de tração/força de pressão)	963-361
Número do artigo para calibração de fábrica (força de tração)	961-161
Número do artigo para calibração de fábrica (força de pressão)	961-261

Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Medição da força
Grupo de produto	Testador de lápides
Família de produto	FS-G

Sistema de medição

Unidade pré-ajustada	N
Tolerância (% de [Max])	0,1%
Gama de medição força [Max] (N)	500 N
Leitura força [d] (N)	0,1 N
Direcções da força	tração pressão
Cabeça de medição frequência	1000 Hz
Proteção contra sobrecarga (% de [Max])	150%

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Ecrã

Ecrã tipo	TFT, colorido
Ecrã resolução	320×480

Desenho

Dimensões visor (L×P×A)	71×31×180 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	71×31×180 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	71×31×180 mm
Material da caixa	plástico

Funções

Analog signal	no
Função Peak	✓

KERN FS 500G




Testador de lápides eletrônico para aplicações profissionais

Número do artigo para calibração
de fábrica (força de tração/força
de pressão) 961-361

Pictogramas

STANDARD



OPTION

