

KERN GAB 12K0.1N

KERN

Controle- en portioneerweegschaal



Categorie

| | |
|------------------|----------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep | Tafelweegschaal |
| Productfamilie | GAB |

Meetsysteem

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Bauart der Waage | Weegschaal met één bereik |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Weegbereik [Max] | 12000 g |
| Afreesbaarheid [d] | 0,1 g |
| Resolutie | 120.000 |
| Linearisatie | ± 0,3 g |
| Reproduceerbaarheid | 0,1 g |
| Tarrabereik | -12000 g |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |

| | |
|----------|----|
| Eenheden | kg |
| | g |
| | t |
| | lb |
| | oz |

Justermogelijkheden

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Aanbevolen justergewicht | 12 kg (F2) |
| Inslingertijd | 2 s |
| Opwarmtijd | 120 min |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,5 g |
| Maximale kruip (15 minuten) | 1 g |
| Maximale kruip (30 minuten) | 2 g |

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Weegcel type | aluminium IP65 met siliconen coating |
|--------------|--------------------------------------|

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Scherm

| | |
|-------------------------------|-------|
| Type display | LCD |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm cijferhoogte | 24 mm |

Ontwerp

| | |
|--|----------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 315×350×100 mm |
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 315×350×125 mm |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 295×225 mm |
| Transportbeveiliging - aanhaalmoment | 0,1 Nm |
| Materiaal meetcel(len) | aluminium |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |

Functies

| | |
|---|----------------------------|
| Aantal toetsen voor bediening | 7 |
| Auto-Off interval(len) in netbedrijf | off |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | 3 min |
| | off |
| | 5 min |
| | 30 min |
| | 15 min |
| Tarreefunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Percentage bepalen | ✓ |
| Telfunctie | ✓ |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Tolerantie wegen - signaal type | akoestisch visueel |
| Recept/samenstellingsniveau | Sum A |
| Totale geheugenfunctie | ✓ |
| Wegingen onder het weegplateau | Geen |
| Interfaces | RS-232 standaard |
| Bescherming IP - complete unit | - |
| Bescherming IP - meetcel | IP65 |

Tellen

| | |
|---|--------|
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 100 mg |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 1 g |

KERN GAB 12K0.1N

KERN

Controle- en portioneerweegschaal

| | |
|---|----------------------|
| Mogelijke referentiehoeveelheid | 10, 20, 50, 100, 200 |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 120.000 |

Stroomvoorziening

| | |
|---|------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 110 V - 230 V AC |
|---|------------------|

| | |
|---|--------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 12 V, 500 mA |
|---|--------------|

| | |
|------------------------------|----------------|
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
|------------------------------|----------------|

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
|--------------------------------|-----------------|

| | |
|--|------------------------|
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK US CH |
|--|------------------------|

| | |
|--|-------------------------------|
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO AUS UK US CH |
|--|-------------------------------|

| | |
|----------------|-------------------------|
| Accu optioneel | Accu optioneel - intern |
|----------------|-------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Accu oplaadtijd | 12 h |
|-----------------|------|

| | |
|---|------|
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 40 h |
|---|------|

| | |
|--|------|
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 90 h |
|--|------|

| | |
|--------------------|----|
| Type batterij/accu | Pb |
|--------------------|----|

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|-----|
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 0 % |
|---------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------------|------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
|---------------------------------|------|

| | |
|----------------------------|------|
| Omgevingstemperatuur [Min] | 0 °C |
|----------------------------|------|

| | |
|----------------------------|-------|
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |
|----------------------------|-------|

| | |
|-------------------------|--------|
| Opslagtemperatuur [Min] | -20 °C |
|-------------------------|--------|

| | |
|-------------------------|-------|
| Opslagtemperatuur [Max] | 60 °C |
|-------------------------|-------|

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|-----|
| Afleesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
|-------------------------------|-----|

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 450×380×210 mm |
|-------------------------------|----------------|

| | |
|--------------|---------|
| Nettogewicht | 3,25 kg |
|--------------|---------|

| | |
|----------------|--------------|
| Verzendmethode | Pakketdienst |
|----------------|--------------|

| | |
|------------------|--------|
| Nettogewicht ca. | 3,4 kg |
|------------------|--------|

| | |
|------------------|--------|
| Brutogewicht ca. | 4,2 kg |
|------------------|--------|

| | |
|----------------|--------|
| Verzendgewicht | 7,2 kg |
|----------------|--------|

Diensten

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer voor DAkKS- kalibratie | 963-128 |
|---|---------|

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |
|--|---------|

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

