

KERN HCB 20K10

KERN

Balança para pendurar cargas boa de manusear para cargas elevadas



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança suspensas
Família de produto	HCB

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	20 kg
Leitura [d]	0,01 kg
Resolução	2.000
Linearidade	± 0,02 kg
Reprodutibilidade	0,01 kg
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg lb N
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	10 kg (M3)
Possíveis pontos de ajuste	10 kg
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min
Carga excêntrica/off-centre não é possível	✓
Fluência máxima (15 minutos)	20 g
Fluência máxima (30 minutos)	40 g
Célula de pesagem tipo	alumínio
Ligação da célula de pesagem	4-condutores
Tolerância (% de [Max])	0,5%
Frequência de medição interna	5 Hz

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã altura de dígitos	12 mm
Idiomas da interface do utilizador	Linguagem simbólica

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	82×43×153 mm
Dimensões da caixa - largura (A)	82 mm
Dimensões da caixa - fundo (B)	43 mm
Dimensões - altura total/ comprimento total (D)	153 mm
Dimensões olhal/acima - espessura (H)	4 mm
Dimensões gancho/abaixo - diâmetro de orifício (G)	14 mm
Dimensões - comprimento interior (E)	117 mm
Dimensões olhal/acima - diâmetro de orifício (F)	14 mm
Dimensões gancho/abaixo - espessura (I)	4 mm
Tipo de suspensão da carga abaixo	Gancho
Material caixa do ecrã	Plásticos
Material da caixa	plástico
Material gancho de carga	aço inox
Material célula(s) de carga	alumínio
Células de carga - número	1

Funções

Número de teclas para operação	3
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	off 4 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Função Hold	✓
Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Função Peak	✓
Protecção IP - célula de carga	sem protecção IP

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Bateria	3×1.5 V AA
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-mangânês)

KERN HCB 20K10



Balança para pendurar cargas boa de manusear para cargas elevadas

Conexão da bateria Almofada + Mola

Bateria tensão 4,5 V

Bateria tiempo de carga 300 h

Condições ambientais

Humidade ambiente [Max] 80 %

Temperatura ambiente [Min] 5 °C

Temperatura ambiente [Max] 35 °C

Temperatura de armazenamento [Max] 60 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N) 1 d

Dimensões da embalagem (L×P×A) 215×150×85 mm

Peso líquido 0,26 kg

Método de envio Serviço de encomendas

Peso líquido aprox. 0,30 kg

Peso bruto aprox. 0,90 kg

Peso de envio 0,87 kg

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem 961-248

Número do artigo para calibração DAkkS 963-128H

Número do artigo para certificado de conformidade 969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION

