

# KERN HCB 99K50

**KERN**

Handhangweegschaal voor grotere lasten



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Hangweegschaal
Productfamilie	HCB

## Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	99 kg
Afreesbaarheid [d]	0,05 kg
Resolutie	1.980
Linearisatie	± 0,1 kg
Reproduceerbaarheid	0,05 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg lb N
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	50 kg (M3)
Mogelijke aanpassingspunten	50 kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
Maximale kruip (15 minuten)	100 g
Maximale kruip (30 minuten)	200 g
Weegcel type	aluminium
Weegcel - verbinding	4-draads
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Interne meetfrequentie	5 Hz

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Scherm

Type display	LCD
Scherm cijferhoogte	12 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	82×43×153 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A)	82 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	43 mm
Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D)	153 mm
Afmetingen oog/top - dik (H)	4 mm
Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G)	14 mm
Afmetingen - binnenlengte (E)	117 mm
Afmetingen oog/top - gatdiameter (F)	14 mm
Afmetingen haak/beneden - dik (I)	4 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal lasthaak	edelstaal
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Meetcellen - aantal	1

## Functies

Aantal toetsen voor bediening	3
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	off 4 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Peak-functie	✓
Bescherming IP - meetcel	geen IP-beveiliging

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Batterij	3×1.5 V AA
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij spanning	4,5 V
Batterij oplaadtijd	300 h

# KERN HCB 99K50



Handhangweegschaal voor grotere lasten

## Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	215×150×85 mm
Nettogewicht	0,262 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,90 kg
Verzendgewicht	0,879 kg

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-249
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-129H
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

