

KERN HCB 99K50

KERN

Balança para pendurar cargas boa de manuseio para cargas elevadas



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança suspensas
Família de produto	HCB

Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	99 kg
Leitura [d]	0,05 kg
Resolução	1.980
Linearidade	± 0,1 kg
Reprodutibilidade	0,05 kg
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg lb N
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	50 kg (M3)
Possíveis pontos de ajuste	50 kg
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min
Carga excêntrica/off-centre não é possível	✓
Fluência máxima (15 minutos)	100 g
Fluência máxima (30 minutos)	200 g
Célula de pesagem tipo	alumínio
Ligação da célula de pesagem	4-condutores
Tolerância (% de [Max])	0,5%
Frequência de medição interna	5 Hz

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã altura de dígitos	12 mm
Idiomas da interface do utilizador	Linguagem simbólica

Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	82×43×153 mm
Dimensões da caixa - largura (A)	82 mm
Dimensões da caixa - fundo (B)	43 mm
Dimensões - altura total/ comprimento total (D)	153 mm
Dimensões olhal/acima - espessura (H)	4 mm
Dimensões gancho/abaixo - diâmetro de orifício (G)	14 mm
Dimensões - comprimento interior (E)	117 mm
Dimensões olhal/acima - diâmetro de orifício (F)	14 mm
Dimensões gancho/abaixo - espessura (I)	4 mm
Material caixa do ecrã	Plásticos
Material da caixa	plástico
Material gancho de carga	aço inox
Material célula(s) de carga	alumínio
Células de carga - número	1

Funções

Número de teclas para operação	3
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	off 4 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Função Hold	✓
Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Função Peak	✓
Protecção IP - célula de carga	sem protecção IP

Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Bateria	3×1.5 V AA
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-mangânês)
Conexão da bateria	Almofada + Mola

KERN HCB 99K50

Balança para pendurar cargas boa de manuseio para cargas elevadas

Bateria tensão	4,5 V
Bateria tempo de carga	300 h

Condições ambientais

Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	215×150×85 mm
Peso líquido	0,262 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,30 kg
Peso bruto aprox.	0,90 kg
Peso de envio	0,879 kg

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-249
Número do artigo para calibração DAkkS	963-129H
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION

DAkkS
+3 DAYS