

# KERN HCN 200K500IP

**KERN**

Robuste und kompakte Hängewaage mit hohem Schutzgrad gegen Staub- und Spritzwasser



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaage
Produktgruppe	Hängewaage
Produktfamilie	HCN

## Messsystem

Bauart der Waage	Einbereichswaage
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	200 kg
Ablesbarkeit [d]	0,5 kg
Auflösung	400
Linearität	± 1 kg
Reproduzierbarkeit	0,5 kg
Voreingestellte Einheit	kg
Einheiten	kg lb N
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	100 kg (M3)
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	10 min
Exzentrische/Außermittige Belastung nicht möglich	✓
Max. Kriechen (15 Minuten)	1 kg
Max. Kriechen (30 Minuten)	2 kg
Toleranz (% von [Max])	0,5%
Interne Messfrequenz	5 Hz

## Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

## Display

Display-Art	LCD
Display Größe	40x17mm
Display Hinterleuchtung	nein
Display Ziffernhöhe	12 mm
Sprachen des Benutzerinterfaces	Englisch Symbolsprache

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	96×48×179 mm
Abmessung Gehäuse - Breite (A)	95,6 mm
Abmessung Gehäuse - Tiefe (B)	48,4 mm
Abmessung Gehäuse - Höhe/ Länge (C)	179,2 mm
Abmessung Öse/oben - Dicke (H)	2 mm
Abmessung Haken/unten - Lochdurchmesser (G)	29 mm
Abmessung Haken/unten - Dicke (I)	13 mm
Material Displaygehäuse	Edelstahl
Material Gehäuse	Edelstahl
Material Lasthaken	Edelstahl
Material Lastzelle(n)	Edelstahl
Lastzellen - Anzahl	1

## Funktionen

Anzahl Tasten für Bedienung	3
Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb	3 min
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	3 min
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Hold-Funktion	✓
Unterflurwägung	Keine
IP-Schutz - Kompletgerät	IP65

## Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	200 h
Batterie	2×1.5 V AA
Batterie-/Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterieanschluss	Batterie-Einsatz
Batterie-Spannung	3 V
Batterie Betriebsdauer	200 h

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	80 %
---------------------------------	------

# KERN HCN 200K500IP

Robuste und kompakte Hängewaage mit hohem Schutzgrad gegen Staub- und Spritzwasser

Umgebungstemperatur [Min] (°C)	5 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	35 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×220×73 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	1,2 kg
Versandgewicht	1,1 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-249
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-129H
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

