

# KERN HD0 100-1

Professionelles Shore-Härteprüfgerät

# KERN



## Kategorie

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Marke            | Sauter                         |
| Produktkategorie | Härteprüfung                   |
| Produktgruppe    | Digitales Shore-Härteprüfgerät |
| Produktfamilie   | HD                             |

## Messsystem

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Einheiten                      | H0      |
| Toleranz (% von [Max])         | 1%      |
| Prüfkraft Härtemessung         | 50 N    |
| Härteskalen                    | Shore 0 |
| Prüfobjekt Dicke [Min]         | 6 mm    |
| Ablesbarkeit Härte [d] (Shore) | 0,1     |
| Messbereich Shore              | 100     |

## Zulassung

|            |   |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

## Display

|             |     |
|-------------|-----|
| Display-Art | LCD |
|-------------|-----|

## Bauform

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Abmessungen (B×T×H)         | 162×65×38 mm |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 125×70×27 mm |
| Material Gehäuse            | Kunststoff   |
| Skala - Anzeigetyp          | Digital      |

## Funktionen

|               |   |
|---------------|---|
| Hold-Funktion | ✓ |
| Peak-Funktion | ✓ |

## Energieversorgung

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| mitgelieferte Stromversorgung | Batterie        |
| Batterie                      | 2×1.5 V AAA     |
| Batterie-/Akkuart             | Alkali(-Mangan) |
| Batterie-Kapazität            | 1.300 mAh       |
| Batterie-Spannung             | 1,5 V           |

## Umgebungsbedingungen


|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur [Min] (°C) | 0 °C   |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C) | 50 °C  |
| Lagertemperatur [Min]          | -10 °C |
| Lagertemperatur [Max]          | 40 °C  |

## Verpackung & Versand

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Lieferzeit                     | 1 d           |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 250×210×53 mm |
| Nettogewicht                   | 0,173 kg      |
| Versandart                     | Paketdienst   |
| Nettogewicht ca.               | 0,20 kg       |
| Bruttogewicht ca.              | 0,85 kg       |
| Versandgewicht                 | 0,82 kg       |

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

