

KERN HD0 100-1

KERN

Aparelho digital de teste de dureza Shore profissional



Fornecimento de energia

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Fonte de alimentação fornecida | Bateria |
| Bateria | 2×1.5 V AAA |
| Tipo de bateria / acumulador | Alcalino(-manganês) |
| Bateria capacidade | 1.300 mAh |
| Bateria tensão | 1,5 V |

Condições ambientais


| | |
|------------------------------------|--------|
| Temperatura ambiente [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiente [Max] | 50 °C |
| Temperatura de armazenamento [Min] | -10 °C |
| Temperatura de armazenamento [Max] | 40 °C |

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leitura força [d] (N) | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 250×210×53 mm |
| Peso líquido | 0,173 kg |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 0,20 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,85 kg |
| Peso de envio | 0,82 kg |

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoria

| | |
|----------------------|--|
| Marca | Sauter |
| Categoria de produto | Teste de dureza |
| Grupo de produto | Aparelho de ensaio de dureza Shore digital |
| Família de produto | HD |

Sistema de medição

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Unidades de medição | H0 |
| Tolerância (% de [Max]) | 1% |
| Força de ensaio medição da dureza | 50 N |
| Escalas de dureza | Shore 0 |
| Objecto de teste espessura [Min] | 6 mm |
| Leitura dureza [d] (Shore) | 0,1 |
| Gama de medição Shore | 100 |

Homologação

| | |
|----------|---|
| Sinal CE | ✓ |
|----------|---|

Ecrã

| | |
|-------------------|-----|
| Tipo de exposição | LCD |
|-------------------|-----|

Desenho

| | |
|----------------------------|--------------|
| Dimensões (L×P×A) | 162×65×38 mm |
| Dimensões da caixa (L×P×A) | 125×70×27 mm |
| Material da caixa | plástico |
| Escala - Tipo de exibição | Digital |

Funções

| | |
|-------------|---|
| Função Hold | ✓ |
| Função Peak | ✓ |