

# KERN HDA 100-1

# KERN

Misuratore di durezza digitale Shore professionale



Funzione Peak ✓

## Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Batteria	2×1.5 V AAA
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria capacità	1.300 mAh
Batteria tensione	1,5 V

## Condizioni ambientali


Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	50 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	250×200×50 mm
Peso netto	0,173 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,20 kg
Peso lordo ca.	0,85 kg
Peso di spedizione	0,82 kg

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



## Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Prova di durezza
Gruppo di prodotti	Durometro digitale Shore
Famiglia di prodotti	HD

## Sistema di misura

Unità di misura	HA
Tolleranza (% da [Max])	1%
Forza di prova misurazione della durezza	10 N
Scale di durezza	Shore A
Sonda di misura diametro	18 mm
Oggetto di prova spessore [Min]	6 mm
Divisione durezza [d] (Shore)	0,1
Campo di misura Shore	100

## Omologazione

Marchio CE ✓

## Display

Tipo di display LCD

## Design

Dimensioni (L×P×A)	162×65×38 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	162×65×38 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Scala - Tipo di display	Digitale

## Funzioni

Funzione Hold ✓