

KERN HDB 10K-2XL

KERN

Confortable balanza de colgar de mano para un pesaje rápido y móvil



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Industrial scale
Grupo de producto	Balanza de colgar
Familia de productos	HDB

Sistema de medición

Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	15 kg
Lectura [d]	0,01 kg
Resolución	1.500
Linealidad	± 0,03 kg
Reproducibilidad	0,01 kg
Unidad predefinida	kg
Unidades de medición	kg
	lb
	N
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	10 kg (M1)
Tiempo de estabilización	2 s
Tiempo de calentamiento	10 min
No es posible una carga excéntrica/descentrada	✓
Fluencia máxima (15 minutos)	20 g
Fluencia máxima (30 minutos)	40 g
Tolerancia (% de [Max])	0,5%
Frecuencia de medición interna	5 Hz

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla retroiluminación	no
Pantalla altura de dígitos	12 mm
Lenguajes de interfaz de usuario	Lenguaje simbólico

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	101×25×107 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	101×25×203 mm
Material de carcasa	plástico
Material gancho de carga	acero
Material célula(s) de carga	aluminio

Funciones

Número de teclas de manejo	3
Función de tara	manualmente (varias veces)
Función Hold	✓
Función de promediado en condiciones de pesaje inestables	✓
Función Peak	✓
Pesajes inferiores	No

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Pila	2×1.5 V AAA
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Batería capacidad	1.200 mAh
Batería tensión	1,5 V
Pila tiempo de carga	180 h

Condiciones medioambientales

Humedad ambiental [Max]	90 %
Temperatura ambiental [Min]	5 °C
Temperatura ambiental [Max]	35 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	225×150×70 mm
Peso neto	0,239 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,25 kg

KERN HDB 10K-2XL



Confortable balanza de colgar de mano para un pesaje rápido y móvil

Peso bruto aprox. 0,50 kg

Peso de envío 0,5 kg

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación 961-248

Número de artículo para calibración DAkkS 963-128H

Número de artículo para certificado de conformidad 969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION

