KERN HDB 30K-2XL



Comoda bilancia sospesa manuale per pesate rapide e mobili



Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia sospesa
Famiglia di prodotti	HDB

Sistema di misura	
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	30 kg
Divisione [d]	0,02 kg
Risoluzione	1.500
Linearitá	± 0,06 kg
Riproducibilità	0,02 kg
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg Ib N
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	20 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico eccentrico/off-centrico non possibile	/
Scorrimento massimo (15 minuti)	40 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	80 g
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Tolleranza (% da [Max])	0,5%
Fréquence de mesure interne	5 Hz

Omologazione	
Marchio CE	✓
Display	
Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	no
Display altezza cifre	12 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Inglese Linguaggio simbolico
Design	
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	101×25×107 mm
Dimensioni alloggiamento - larghezza (A)	101,1 mm
Dimensioni alloggiamento - profondo (B)	25,4 mm
Dimensioni alloggiamento - altezza/lunghezza (C)	106,9 mm
Dimensioni - altezza totale/ lunghezza totale (D)	210,8 mm
Dimensioni occhiello/top - diametro fori del dispositivo (F)	5 mm
Dimensioni gancio/al basso - spessa (I)	8 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	101×25×211 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale gancio di carico	acciaio
Materiale cella (celle) di carico	alluminio
Celle di carico - numero	1
Funzioni	
Numero di tasti per il comando	3
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	3 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Funzione Hold	✓
Funzione di mediazione per	/
condizioni di pesatura instabili	•
Funzione Peak	✓
Pesate sottobilancia	No
Alimentazione	
Alimentazione in dotazione	Batteria
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	180 h

1

KERN HDB 30K-2XL



Comoda bilancia sospesa manuale per pesate rapide e mobili

Batteria	2×1.5 V AAA
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Collegamento della batteria	Inserto per batteria
Batteria capacità	1.200 mAh
Batteria tensione	1,5 V
Batteria tempo di carica	180 h

Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Umidità ambientale [Max]	90 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

1 d
225×150×70 mm
0,239 kg
Servizio pacchi
0,25 kg
0,50 kg
0,5 kg

Servizi	
Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-128H
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD













OPTION

