

KERN HDB 5K5N

KERN

Praktische Handhängewaage für schnelles und mobiles Wiegen



Kategorie	
Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaage
Produktgruppe	Hängewaage
Produktfamilie	HDB

Messsystem	
Bauart der Waage	Einbereichswaage
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	5 kg
Ablesbarkeit [d]	0,005 kg
Auflösung	1.000
Linearität	± 0,015 kg
Reproduzierbarkeit	0,005 kg
Voreingestellte Einheit	kg
Einheiten	kg
	lb
	N
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht
Empfohlenes Justiergewicht	5 kg (M1)
Einschwingzeit	2 s
Anwärmzeit	10 min
Exzentrische/Außermittige Belastung nicht möglich	✓
Max. Kriechen (15 Minuten)	10 g
Max. Kriechen (30 Minuten)	20 g
Wägezellen-Verbindung	4-Leiter
Toleranz (% von [Max])	0,5%
Interne Messfrequenz	5 Hz

Zulassung	
CE Zeichen	✓

Display	
Display-Art	LCD
Display Hinterleuchtung	nein
Display Ziffernhöhe	12 mm
Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache

Bauform	
Abmessungen Gehäuse (B×T×H)	72×25×105 mm
Abmessung Gehäuse - Tiefe (B)	25,4 mm
Abmessung Gehäuse - Höhe/Länge (C)	105 mm
Abmessung - Gesamthöhe/Gesamtlänge (D)	188 mm
Abmessung Öse/oben - Lochdurchmesser (F)	4 mm
Abmessung Haken/unten - Dicke (I)	4,5 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	72×25×188 mm
Material Displaygehäuse	Kunststoff
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Lasthaken	Stahl
Lastzellen - Anzahl	1

Funktionen	
Anzahl Tasten für Bedienung	3
Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb	3 min
Tarierfunktion	manuell (mehrmalig)
Hold-Funktion	✓
Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebedingungen	✓
Peak-Funktion	✓
Unterflurwägung	Keine

Energieversorgung	
mitgelieferte Stromversorgung	Batterie
Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	180 h
Batterie	2×1,5 V AAA
Batterie-/Akkuart	Alkali(-Mangan)
Batterieanschluss	Batterie-Einsatz
Batterie-Kapazität	1.200 mAh
Batterie-Spannung	1,5 V

KERN HDB 5K5N



Praktische Handhängewaage für schnelles und mobiles Wiegen

Batterie Betriebsdauer 180 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max]	90 %
Umgebungstemperatur [Min] (°C)	5 °C
Umgebungstemperatur [Max] (°C)	35 °C
Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	225×150×70 mm
Nettogewicht	0,192 kg
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,45 kg
Versandgewicht	0,5 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort	961-247
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-127H
Artikelnummer für Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

