

KERN HDB 5K5N

KERN

Práctica balanza de colgar de mano para un pesaje rápido y móvil



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Industrial scale
Grupo de producto	Balanza de colgar
Familia de productos	HDB

Sistema de medición

Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	5 kg
Lectura [d]	0,005 kg
Resolución	1.000
Linealidad	± 0,015 kg
Reproducibilidad	0,005 kg
Unidad predefinida	kg
Unidades de medición	kg lb N
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	5 kg (M1)
Tiempo de estabilización	2 s
Tiempo de calentamiento	10 min
No es posible una carga excéntrica/descentrada	✓
Fluencia máxima (15 minutos)	10 g
Fluencia máxima (30 minutos)	20 g
Tolerancia (% de [Max])	0,5%
Frecuencia de medición interna	5 Hz

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla altura de dígitos	12 mm
Lenguajes de interfaz de usuario	Lenguaje simbólico

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A)	72×25×105 mm
Dimensiones completamente montado (A×P×A)	72×25×188 mm
Material de carcasa	plástico
Material gancho de carga	acero

Funciones

Número de teclas de manejo	3
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	3 min
Función de tara	manualmente (varias veces)
Función Hold	✓
Función de promediado en condiciones de pesaje inestables	✓
Función Peak	✓
Pesajes inferiores	No

Alimentación

Alimentación suministrada	Batería
Pila	2×1.5 V AAA
Tipo de batería / acumulador	Álcali(-manganeso)
Batería capacidad	1.200 mAh
Batería tensión	1,5 V
Pila tiempo de carga	180 h

Condiciones medioambientales

Humedad ambiental [Max]	90 %
Temperatura ambiental [Min]	5 °C
Temperatura ambiental [Max]	35 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	225×150×70 mm
Peso neto	0,192 kg
Método de envío	Servicio de paquetes

KERN HDB 5K5N



Práctica balanza de colgar de mano para un pesaje rápido y móvil

Peso neto aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,45 kg
Peso de envío	0,5 kg

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-247
Número de artículo para calibración DAkkS	963-127H
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION

