

# KERN HDB 5K5N

**KERN**

Balança de pendurar cargas manual prática para pesagem móvel e rápida



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança suspensas
Família de produto	HDB

## Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	5 kg
Leitura [d]	0,005 kg
Resolução	1.000
Linearidade	± 0,015 kg
Reprodutibilidade	0,005 kg
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg lb N
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	5 kg (M1)
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min
Carga excêntrica/off-centre não é possível	✓
Fluência máxima (15 minutos)	10 g
Fluência máxima (30 minutos)	20 g
Tolerância (% de [Max])	0,5%
Frequência de medição interna	5 Hz

## Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

## Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã altura de dígitos	12 mm
Idiomas da interface do utilizador	Linguagem simbólica

## Desenho

Dimensões da caixa (L×P×A)	72×25×105 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	72×25×188 mm
Material da caixa	plástico
Material gancho de carga	aço

## Funções

Número de teclas para operação	3
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	3 min
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Função Hold	✓
Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Função Peak	✓
Pesagens em suspensão	Não

## Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Bateria	2×1.5 V AAA
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Bateria capacidade	1.200 mAh
Bateria tensão	1,5 V
Bateria tiempo de carga	180 h

## Condições ambientais

Humidade ambiente [Max]	90 %
Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	225×150×70 mm
Peso líquido	0,192 kg
Método de envio	Serviço de encomendas

# KERN HDB 5K5N



Balança de pendurar cargas manual prática para pesagem móvel e rápida

Peso líquido aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,45 kg
Peso de envio	0,5 kg

## Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	961-247
Número do artigo para calibração DAkkS	963-127H
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

