

# KERN HED 100

**KERN**

Misuratore di durezza digitale Shore con numerose funzioni



## Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Prova di durezza
Gruppo di prodotti	Durometro digitale Shore
Famiglia di prodotti	HE

## Sistema di misura

Unità di misura	HD
Tolleranza (% da [Max])	1%
Forza di prova misurazione della durezza	50 N
Scale di durezza	Shore D
Durometro Leeb tipo die sensor	D
Sonda di misura diametro	18 mm
Oggetto di prova spessore [Min]	6 mm
Divisione durezza [d] (Shore)	0,1
Campo di misura Shore	100

## Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

## Display

Tipo di display	LCD
Display dimensioni	32×21 mm

## Design

Dimensioni (L×P×A)	153×50×29 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	153×50×29 mm
Materiale alloggiamento	plastica

## Funzioni

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	2 min
Funzione Hold	✓
Funzione Peak	✓
Funzione statistica	✓
Funzione valore limite	✓
Funzione di memoria	✓
Memoria - numero di risultati	500
Interfacce	USB-Device

## Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	5 V 1000 mA
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Accumulatore tempo di carica	3 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	20 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	20 h
Tipo di batteria/accumulatore	NiMH
Collegamento della batteria	Raccordi a innesto
Batteria tensione	3,6 V
Batteria tempo di carica	20 h
Batteria autonomia - senza retroilluminazione	20 h

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	295×165×115 mm
Peso netto	0,17 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,20 kg
Peso lordo ca.	0,80 kg
Peso di spedizione	1,1 kg

# KERN HED 100



Misuratore di durezza digitale Shore con numerose funzioni

## Pittogrammi

### STANDARD

