

KERN HED 100

KERN

Shore-hardheidstestapparaat met omvangrijke functies



Categorie

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Merk | Sauter |
| Productcategorie | Hardheidsmeting |
| Productgroep | Digitaal Shore-hardheidstestapparaat |
| Productfamilie | HE |

Meetsysteem

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Eenheden | HD |
| Tolerantie (% van [Max]) | 1% |
| Testkracht hardheidsmeting | 50 N |
| Hardheidsschalen | Shore D |
| Leeb-hardheidstestapparaat sensortype | D |
| Meetsonde diameter | 18 mm |
| Testobject dikte [Min] | 6 mm |
| Afreesbaarheid hardheid [d] (Shore) | 0,1 |
| Meetbereik Shore | 100 |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Scherm

| | |
|----------------|----------|
| Type display | LCD |
| Scherm grootte | 32×21 mm |

Ontwerp

| | |
|------------------------------|--------------|
| Afmetingen (B×D×H) | 153×50×29 mm |
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 153×50×29 mm |
| Materiaal behuizing | kunststof |

Functies

| | |
|---|------------|
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | 2 min |
| Hold-functie | ✓ |
| Peak-functie | ✓ |
| Statistiekfunctie | ✓ |
| Grenswaardefunctie | ✓ |
| Geheugenfunctie | ✓ |
| Geheugen - aantal resultaten | 500 |
| Interfaces | USB-Device |

Stroomvoorziening

| | |
|--|---------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 5 V 1000 mA |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Accu & Voeding |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO |
| Accu oplaadtijd | 3 h |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 20 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 20 h |
| Type batterij/accu | NiMH |
| Batterijaansluiting | Steekverbinder |
| Batterij spanning | 3,6 V |
| Batterij oplaadtijd | 20 h |
| Batterij bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 20 h |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 295×165×115 mm |
| Nettogewicht | 0,17 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,20 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,80 kg |
| Verzendgewicht | 1,1 kg |

Pictogrammen

STANDARD

