

KERN HFC 10T-3

KERN

Compacte kraanweegschaal voor gebruik onder ruwe omstandigheden, met comfortabele handterminal



Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Kraanweegschaal
Productfamilie	HFC
Meetsysteem	
Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegstelsel	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	10000 kg
Afreesbaarheid [d]	5 kg
Resolutie	2.000
Linearisatie	± 10 kg
Reproduceerbaarheid	5 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg lb N
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	10000 kg (M3)
Mogelijke aanpassingspunten	10000 kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
Maximale kruip (15 minuten)	10 kg
Maximale kruip (30 minuten)	20 kg
Weegcel type	edelstaal met siliconen coating
Tolerantie (% van [Max])	0,2%
Interne meetfrequentie	10 Hz
Approval	
CE-teken	✓

Scherm	
Type display	LCD
Scherm type	LCD met achtergrondverlichting
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	23 mm

Ontwerp	
Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	85×64×256 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	90×71,6×275 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A)	90 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	72 mm
Afmetingen behuizing - hoogte/lengte (C)	100 mm
Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D)	275 mm
Afmetingen oog/top - dik (H)	40 mm
Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G)	40 mm
Afmetingen - binnenlengte (E)	185 mm
Afmetingen oog/top - gatdiameter (F)	40 mm
Afmetingen haak/beneden - dik (I)	40 mm
Materiaal displaybehuizing	Metaal
Materiaal behuizing	staal
Materiaal lasthaak	staal
Materiaal meetcel(len)	edelstaal
Meetcellen - aantal	1

Functies	
Aantal toetsen voor bediening	8
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	5 min 30 min 15 min
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min 5 min 30 min 15 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Peak-functie	✓
Bereik draadloze module	20 m
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Totale geheugenfunctie	✓

KERN HFC 10T-3

KERN

Compacte kraanweegschaal voor gebruik onder ruwe omstandigheden, met comfortabele handterminal

Wegingen onder het weegplateau Geen

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 9 V, 800 mA

Plug-in voedingseenheid type Stekkeradapter

Bijgeleverde stroomvoorziening Accu & Voeding

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO
UK
US

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel EURO
UK
US
CH

Accu oplaadtijd 12 h

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 15 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 30 h

Batterij 3×1.5 V AA

Type batterij/accu NiMH

Batterijaansluiting Pad + Veer

Batterij capaciteit 1.800 mAh

Batterij spanning 3,6 V

Batterij oplaadtijd 40 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Omgevingstemperatuur [Min] 5 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 35 °C

Opslagtemperatuur [Min] -20 °C

Opslagtemperatuur [Max] 60 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N) 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 505×405×120 mm

Nettogewicht 6 kg

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 6 kg

Brutogewicht ca. 8 kg

Verzendgewicht 7,4 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats 961-252

Artikelnummer voor DAkks-kalibratie 963-133H

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

