

KERN HFC 1T-4

KERN

Compacte kraanweegschaal voor gebruik onder ruwe omstandigheden, met comfortabele handterminal



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Kraanweegschaal
Productfamilie	HFC

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegstelsel	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	1000 kg
Afreesbaarheid [d]	0,5 kg
Resolutie	2.000
Linearisatie	± 1 kg
Reproduceerbaarheid	0,5 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg lb N
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	1000 kg (M3)
Mogelijke aanpassingspunten	1000 kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
Maximale kruip (15 minuten)	1 kg
Maximale kruip (30 minuten)	2 kg
Weegcel type	aluminium met siliconen coating
Tolerantie (% van [Max])	0,2%
Interne meetfrequentie	10 Hz

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	LCD
Scherm type	LCD met achtergrondverlichting
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	23 mm

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	88×64×256 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	90×55×255 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A)	90 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	62 mm
Afmetingen behuizing - hoogte/lengte (C)	100 mm
Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D)	255 mm
Afmetingen oog/top - dik (H)	30 mm
Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G)	27 mm
Afmetingen - binnenlengte (E)	165 mm
Afmetingen oog/top - gatdiameter (F)	27 mm
Afmetingen haak/beneden - dik (I)	30 mm
Materiaal displaybehuizing	Metaal
Materiaal behuizing	aluminium
Materiaal lasthaak	roestvrijstalen bus
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Meetcellen - aantal	1

Functies

Aantal toetsen voor bediening	8
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	5 min 30 min 15 min
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	3 min 5 min 30 min 15 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Peak-functie	✓
Bereik draadloze module	20 m
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Totale geheugenfunctie	✓

KERN HFC 1T-4

KERN

Compacte kraanweegschaal voor gebruik onder ruwe omstandigheden, met comfortabele handterminal

Wegingen onder het weegplateau Geen

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 9 V, 800 mA

Plug-in voedingseenheid type Stekkeradapter

Bijgeleverde stroomvoorziening Accu & Voeding

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO UK US

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel EURO UK US CH

Accu oplaadtijd 12 h

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 15 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 30 h

Batterij 3×1.5 V AA

Type batterij/accu NiMH

Batterijaansluiting Pad + Veer

Batterij capaciteit 1.800 mAh

Batterij spanning 3,6 V

Batterij oplaadtijd 40 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Omgevingstemperatuur [Min] 5 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 35 °C

Opslagtemperatuur [Min] -20 °C

Opslagtemperatuur [Max] 60 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N) 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 505×395×120 mm

Nettogewicht 1,7 kg

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 1,8 kg

Brutogewicht ca. 2,8 kg

Verzendgewicht 4,8 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats 961-250

Artikelnummer voor DAkks-kalibratie 963-130H

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

