

KERN HFC 600K-1

KERN

Compacte kraanweegschaal voor gebruik onder ruwe omstandigheden, met comfortabele handterminal



Scherm

Type display	LCD
Scherm type	LCD met achtergrondverlichting
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	23 mm

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	88×64×256 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	90×55×255 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A)	90 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	62 mm
Afmetingen behuizing - hoogte/ lengte (C)	100 mm
Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D)	255 mm
Afmetingen oog/top - dik (H)	30 mm
Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G)	27 mm
Afmetingen - binnenlengte (E)	165 mm
Afmetingen oog/top - gatdiameter (F)	27 mm
Afmetingen haak/beneden - dik (I)	30 mm
Materiaal displaybehuizing	Metaal
Materiaal behuizing	aluminium
Materiaal lasthaak	roestvrijstalen bus
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Meetcellen - aantal	1

Functies

Aantal toetsen voor bediening	8
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	5 min 30 min 15 min
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	3 min 5 min 30 min 15 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Peak-functie	✓
Bereik draadloze module	20 m
Recept/samenstellingsniveau	Sum A
Totale geheugenfunctie	✓

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Kraanweegschaal
Productfamilie	HFC

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegstelsel	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	600 kg
Afreesbaarheid [d]	0,2 kg
Resolutie	3.000
Linearisatie	± 0,4 kg
Reproduceerbaarheid	0,2 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg lb N
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	500 kg (M3)
Mogelijke aanpassingspunten	500 kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
Maximale kruip (15 minuten)	800 g
Maximale kruip (30 minuten)	1,6 kg
Weegcel type	aluminium met siliconen coating
Tolerantie (% van [Max])	0,2%
Interne meetfrequentie	10 Hz

Approval

CE-teken	✓
----------	---

KERN HFC 600K-1

KERN

Compacte kraanweegschaal voor gebruik onder ruwe omstandigheden, met comfortabele handterminal

Wegingen onder het weegplateau Geen

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 9 V, 800 mA

Plug-in voedingseenheid type Stekkeradapter

Bijgeleverde stroomvoorziening Accu & Voeding

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO
UK
US

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel EURO
UK
US
CH

Accu oplaadtijd 12 h

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 15 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 30 h

Batterij 3×1.5 V AA

Type batterij/accu NiMH

Batterijaansluiting Pad + Veer

Batterij capaciteit 1.800 mAh

Batterij spanning 3,6 V

Batterij oplaadtijd 40 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Omgevingstemperatuur [Min] 5 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 35 °C

Opslagtemperatuur [Min] -20 °C

Opslagtemperatuur [Max] 60 °C

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N) 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 500×405×120 mm

Nettogewicht 1,7 kg

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 1,8 kg

Brutogewicht ca. 3,4 kg

Verzendgewicht 4,9 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats 961-250

Artikelnummer voor DAkks-kalibratie 963-130H

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

