

KERN HFD 10T-3

KERN

Robuuste kraanweegschaal met hoge resolutie



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Kraanweegschaal
Productfamilie	HFD

Meetsysteem

Bauart der Waage	Multibereik-weegschaal
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	3000 kg; 6000 kg; 12000 kg
Afreesbaarheid [d]	1 kg; 2 kg; 5 kg
Resolutie	3.000, 3.000, 2.400
Linearisatie	± 2 kg; 4 kg; 10 kg
Reproduceerbaarheid	1 kg; 2 kg; 5 kg
Tarrabereik	11995 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	12000 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	12000 kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min; 10 min; 10 min
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
Maximale kruip (15 minuten)	10 kg
Maximale kruip (30 minuten)	20 kg
Weegcel type	HS-16 15T
Weegcel - verbinding	4-draads
Tolerantie (% van [Max])	0,2%
Interne meetfrequentie	10 Hz

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	LCD
Scherm grootte	115 x40 mm
Scherm achtergrondverlichting	LED wit
Scherm cijferhoogte	30 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	194×160×129 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A)	194 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	129 mm
Afmetingen behuizing - hoogte/ lengte (C)	160 mm
Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D)	584 mm
Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G)	82,5 mm
Afmetingen - binnenlengte (E)	521 mm
Afmetingen oog/top - gatdiameter (F)	82,5 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	584×194×180 mm
Materiaal behuizing	gegoten aluminium
Materiaal lasthaak	ongelegeerd gesmeed staal
Materiaal ophanging	ongelegeerd gesmeed Staal
Materiaal meetcel(len)	hooggelegeerd staal
Meetcellen - aantal	1

Functies

Aantal toetsen voor bediening	5
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	selecteerbaar
	3 min
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	off
	5 min
	15 min
Draadloze bediening	✓
Capaciteitsaanduiding	✓
Tarreefunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)
Standby-functie	✓
Bereik draadloze module	20 m
Recept/samenstellingsniveau	Sum A

KERN HFD 10T-3

KERN

Robuuste kraanweegschaal met hoge resolutie

Totale geheugenfunctie ✓

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Stroomvoorziening

Pictogrammen

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 V - 240 V AC
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	12 V DC, 2500 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US CH
Accu oplaadtijd	12 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	30 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	70 h
Batterij	1×12 V, Type 23 A
Type batterij/accu	Li-Ion
Batterijaansluiting	Insteekklemmen
Batterij capaciteit	5.200 mAh
Batterij spanning	7,4 V

STANDARD



OPTION



Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	725×280×270 mm
Nettogewicht	21,2 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	22 kg
Brutogewicht ca.	24 kg
Verzendgewicht	22,7 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-252
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-133H