

KERN HFD 6T-3

KERN

Robuuste kraanweegschaal met hoge resolutie



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Kraanweegschaal
Productfamilie	HFD

Meetsysteem

Bauart der Waage	Multibereik-weegschaal
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	1500 kg; 3000 kg; 6000 kg
Afreesbaarheid [d]	0,5 kg; 1 kg; 2 kg
Resolutie	3.000, 3.000, 3.000
Linearisatie	± 1 kg; 2 kg; 4 kg
Reproduceerbaarheid	0,5 kg; 1 kg; 2 kg
Tarrabereik	5998 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	6000 kg (M1)
Mogelijke aanpassingspunten	6000 kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min; 10 min; 10 min
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
Maximale kruip (15 minuten)	8 kg
Maximale kruip (30 minuten)	16 kg
Weegcel type	HS-16 8T
Weegcel - verbinding	4-draads
Tolerantie (% van [Max])	0,2%
Interne meetfrequentie	10 Hz

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	LCD
Scherm grootte	115 x40 mm
Scherm achtergrondverlichting	LED wit
Scherm cijferhoogte	30 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	194×160×129 mm
Afmetingen behuizing - breedte (A)	194 mm
Afmetingen behuizing - diep (B)	129 mm
Afmetingen behuizing - hoogte/ lengte (C)	160 mm
Afmetingen - totale hoogte/totale lengte (D)	518 mm
Afmetingen haak/beneden - gatdiameter (G)	68,3 mm
Afmetingen - binnenlengte (E)	467 mm
Afmetingen oog/top - gatdiameter (F)	68,3 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	518×194×151 mm
Materiaal behuizing	gegoten aluminium
Materiaal lasthaak	ongelegeerd gesmeed staal
Materiaal ophanging	ongelegeerd gesmeed Staal
Materiaal meetcel(len)	hooggelegeerd staal
Meetcellen - aantal	1

Functies

Aantal toetsen voor bediening	5
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	selecteerbaar
	3 min
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	off
	5 min
	15 min
Draadloze bediening	✓
Capaciteitsaanduiding	✓
Tarreerfunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)
Standby-functie	✓
Bereik draadloze module	20 m
Recept/samenstellingsniveau	Sum A

KERN HFD 6T-3

KERN

Robuuste kraanweegschaal met hoge resolutie

Totale geheugenfunctie ✓

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingadapter / stroom [Max] 110 V - 240 V AC

Ingangsspanning voedingadapter / stroom [Max] 12 V DC, 2500 mA

Plug-in voedingseenheid type Stekkeradapter

Bijgeleverde stroomvoorziening Accu & Voeding

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen
EURO
UK
CH

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel
EURO
AUS
UK
US
CH

Accu oplaadtijd 12 h

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 30 h

Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 70 h

Batterij 1×12 V, Type 23 A

Type batterij/accu Li-Ion

Batterijaansluiting Insteekklemmen

Batterij capaciteit 5.200 mAh

Batterij spanning 7,4 V

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min] 0 %

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Omgevingstemperatuur [Min] -10 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N) 1 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 725×270×275 mm

Nettogewicht 15 kg

Verzendmethode Pakketdienst

Nettogewicht ca. 15 kg

Brutogewicht ca. 16 kg

Verzendgewicht 15,8 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats 961-252

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 963-132H

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

