

KERN HK-D

Durometro Premium Leeb

KERN



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Prova di durezza
Gruppo di prodotti	Durometro Leeb
Famiglia di prodotti	HK

Sistema di misura

Unità di misura	HL
	HV
	HB
	HRB
	HRC
Tolleranza (% da [Max])	1%
Scale di durezza	HLD
Divisione durezza [d] (HLx)	1
Durometro Leeb tipo die sensor	D
Campo di misura [Min] (HLx)	170
Campo di misura [Max] (HLx)	960
Sonda di misura diametro	2 cm
Sonda di misura lunghezza	14,6 cm
Oggetto di prova spessore [Min]	2 mm
Oggetto di prova peso minimo [Min]	2 kg

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Tipo di display	LCD grafico
Display altezza cifre	11 mm

Design

Dimensioni (L×P×A)	132×82×31 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	132×82×31 mm
Materiale alloggiamento	alluminio fuso
Scala - Tipo di display	Digitale

Funzioni

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	0,5 - 60 min
Possibilità di misurare a 360°	✓
Funzione statistica	✓
Funzione valore limite	✓
Funzione di memoria	✓
Interfacce	USB-Device

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Batteria	2×1.5 V AA
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria capacità	3.000 mAh
Batteria tensione	1,5 V
Batteria tempo di carica	200 h

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	370×220×87 mm
Peso netto	0,45 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,45 kg
Peso lordo ca.	1,6 kg
Peso di spedizione	1,54 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione di fabbrica	961-131
-------------------------------------------------	---------

KERN HK-D

Durometro Premium Leeb



Pittogrammi

STANDARD



OPTION

