

KERN HMM-NP

KERN

Uitgebreide functies voor veeleisende taken



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Hardheidsmeting
Productgroep	Leeb-hardheidstestapparaat
Productfamilie	HMM

Meetsysteem

Eenheden	HL HV HB HRB HRC MPa
Tolerantie (% van [Max])	1%
Hardheidsschalen	HLD
Afreesbaarheid hardheid [d] (HLx)	1
Leeb-hardheidstestapparaat sensortype	D
Meetbereik [Min] (HLx)	170
Meetbereik [Max] (HLx)	960
Meetsonde diameter	2 cm
Meetsonde lengte	14,6 cm
Testobject dikte [Min]	3 mm
Testobject minimumgewicht [Min]	2 kg

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	LCD
--------------	-----

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	30×80×150 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	30×80×150 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Schaal - Display type	Digitaal

Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	3 min
360° meting mogelijk	✓
Statistiekfunctie	✓
Geheugenfunctie	✓
Geheugen - aantal monster(aanduiding)	1
Geheugen - aantal resultaten	9

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Batterij	3×1.5 V AAA
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij capaciteit	1.200 mAh
Batterij spanning	4,5 V

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	450×340×170 mm
Nettogewicht	0,25 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,25 kg
Brutogewicht ca.	4,8 kg
Verzendgewicht	5,2 kg

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-131
--	---------

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

