

KERN HO 10K

KERN

Premium UCI hardheidstester voor Rockwell, Brinellen Vickers



Categorie	
Merk	Sauter
Productcategorie	Hardheidsmeting
Productgroep	UCI-hardheidstestapparaat
Productfamilie	HO

Meetsysteem	
Eenheden	HL HV HB HRB HRC MPa HRA
Testkracht hardheidsmeting	100 N
Hardheidsschalen	HV 10
Meetbereik Rockwell - scala A	61-85,6HRA
Meetbereik Rockwell - scala B	41-100HRB
Meetbereik Rockwell - scala C	20,3-68HRC
Meetbereik Vickers	80-1599HV
Meetbereik Brinell	79-618HB
Meetbereik trekvastheid	255-2180MPa
Inclusief testblok	✓
Meetsonde diameter	18 mm
Meetsonde lengte	15,5 cm
Testobject dikte [Min]	2 mm
Testobject minimumgewicht [Min]	300 g

Approval	
CE-teken	✓

Scherm	
Type display	grafisch LCD

Ontwerp	
Afmetingen (BxDxH)	28x83x160 mm
Afmetingen behuizing (BxDxH)	28x83x160 mm
Materiaal behuizing	metaal, gelakt
Type aandrijving	handmatig
Schaal - Display type	Digitaal

Functies	
Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	30 min
360° meting mogelijk	✓
Statistiekfunctie	✓
Grenswaardefunctie	✓
Geheugenfunctie	✓
Geheugen - aantal resultaten	1.000
Interfaces	USB-Device

Stroomvoorziening	
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 - 240 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	5 V, 1 A
Plug-in voedingseenheid type	USB incl. plug-in voedingseenheid (scheidbaar)
Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US
Accu oplaadtijd	8 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	6 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	12 h
Type batterij/accu	Li-Ion
Batterijaansluiting	Steekverbinder
Batterij capaciteit	3.200 mAh
Batterij spanning	3,7 V

Verpakking & verzending	
Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d

KERN HO 10K

Premium UCI hardheidstester voor Rockwell, Brinellen Vickers

Afmetingen verpakking (B×D×H)	395×325×150 mm
Nettogewicht	0,869 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Brutogewicht ca.	4,4 kg
Verzendgewicht	4,38 kg

Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-270
---------------------------------------	---------

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

