

KERN HO 5K

KERN

Durómetro UCI de alta calidad para Rockwell, Brinell y Vickers



| Categoría | |
|-----------------------|------------------|
| Marca | Sauter |
| Categoría de producto | Prueba di dureza |
| Grupo de producto | Durómetro UCI |
| Familia de productos | HO |

| Sistema de medición | |
|--|--|
| Unidades de medición | HL HV HB HRB HRC MPa HRA |
| Fuerza de comprobación para medición de dureza | 50 N |
| Escalas de dureza | HV 5 |
| Rango de medición Rockwell - escala A | 61-85,6HRA |
| Rango de medición Rockwell - escala B | 41-100HRB |
| Rango de medición Rockwell - escala C | 20,3-68HRC |
| Rango de medición Vickers | 80-1599HV |
| Campo de medición resistencia a tracción | 79-618HB |
| Campo de medición Brinell | 255-2180MPa |
| Bloque de prueba incluido | ✓ |
| Sonda de medición diametro | 18 mm |
| Sonda de medición longitud | 15,5 cm |
| Objeto de ensayo espesor [Min] | 2 mm |
| Objeto de ensayo peso mínimo [Min] | 300 g |

| Homologación | |
|--------------|---|
| Marca CE | ✓ |

| Pantalla | |
|------------------|-------------|
| Tipo de pantalla | LCD gráfica |

| Diseño | |
|--------------------------------|---------------|
| Dimensiones (A×P×A) | 28×83×160 mm |
| Dimensiones de carcasa (A×P×A) | 28×83×160 mm |
| Material de carcasa | metal, lacado |
| Tipo de accionamiento | manual |
| Escala - Tipo de pantalla | Digital |

| Funciones | |
|---|------------|
| Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/ acumulador | 30 min |
| Posibilidad de medición en 360° | ✓ |
| Función estadística | ✓ |
| Función de valor límite | ✓ |
| Función de memoria | ✓ |
| Memoria - número de resultados | 1.000 |
| Interfaces | USB-Device |

| Alimentación | |
|--|---|
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 110 - 240 V |
| Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] | 5 V, 1 A |
| Fuente de alimentación de enchufe tipo | USB incl. unidad de alimentación enchufable (separable) |
| Alimentación suministrada | Acumulador y suministro de energía |
| Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro | EURO |
| Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional | EURO AUS UK US |
| Acumulador tiempo de carga | 8 h |
| Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación | 6 h |
| Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación | 12 h |

KERN HO 5K



Durómetro UCI de alta calidad para Rockwell, Brinell y Vickers

| | |
|------------------------------|----------------|
| Tipo de batería / acumulador | Li-Ion |
| Conexión de la batería | Conector macho |
| Batería capacidad | 3.200 mAh |
| Batería tensión | 3,7 V |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 395×320×140 mm |
| Peso neto | 0,938 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,95 kg |
| Peso bruto aprox. | 4,4 kg |
| Peso de envío | 4,37 kg |

Servicios

| | |
|--|---------|
| Número de artículo para calibración de fábrica | 961-270 |
|--|---------|

Pictogramas

STANDARD



OPTION

