

# KERN HO 5K

# KERN

Premium UCI hardheidstester voor Rockwell, Brinellen Vickers



## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Hardheidsmeting
Productgroep	UCI-hardheidstestapparaat
Productfamilie	HO

## Meetsysteem

Eenheden	HL HV HB HRB HRC MPa HRA
Testkracht hardheidsmeting	50 N
Hardheidsschalen	HV 5
Meetbereik Rockwell - scala A	61-85,6HRA
Meetbereik Rockwell - scala B	41-100HRB
Meetbereik Rockwell - scala C	20,3-68HRC
Meetbereik Vickers	80-1599HV
Meetbereik Brinell	79-618HB
Meetbereik trekvastheid	255-2180MPa
Inclusief testblok	✓
Meetsonde diameter	18 mm
Meetsonde lengte	15,5 cm
Testobject dikte [Min]	2 mm
Testobject minimumgewicht [Min]	300 g

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Scherm

Type display	grafisch LCD
--------------	--------------

## Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	28x83x160 mm
Afmetingen behuizing (BxDxH)	28x83x160 mm
Materiaal behuizing	metaal, gelakt
Type aandrijving	handmatig
Schaal - Display type	Digitaal

## Functies

Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf	30 min
360° meting mogelijk	✓
Statistiekfunctie	✓
Grenswaardefunctie	✓
Geheugenfunctie	✓
Geheugen - aantal resultaten	1.000
Interfaces	USB-Device

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	110 - 240 V
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	5 V, 1 A
Plug-in voedingseenheid type	USB incl. plug-in voedingseenheid (scheidbaar)
Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US
Accu oplaadtijd	8 h
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	6 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	12 h
Type batterij/accu	Li-Ion
Batterijaansluiting	Steekverbinder
Batterij capaciteit	3.200 mAh
Batterij spanning	3,7 V

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
-------------------------------	-----

# KERN HO 5K

**KERN**

Premium UCI hardheidstester voor Rockwell, Brinellen Vickers

Afmetingen verpakking (B×D×H)	395×320×140 mm
Nettogewicht	0,938 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,95 kg
Brutogewicht ca.	4,4 kg
Verzendgewicht	4,37 kg

## Diensten

Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-270
---------------------------------------	---------

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

