

KERN HO 5K

KERN

Aparelho de teste de dureza Premium UCI para Rockwell, Brinell e Vickers



| Categoria | |
|----------------------|----------------------------------|
| Marca | Sauter |
| Categoria de produto | Teste de dureza |
| Grupo de produto | Aparelho de ensaio de dureza UCI |
| Família de produto | HO |

| Sistema de medição | |
|--------------------------------------|--|
| Unidades de medição | HL HV HB HRB HRC MPa HRA |
| Força de ensaio medição da dureza | 50 N |
| Escalas de dureza | HV 5 |
| Gama de medição Rockwell - escala A | 61-85,6HRA |
| Gama de medição Rockwell - escala B | 41-100HRB |
| Gama de medição Rockwell - escala C | 20,3-68HRC |
| Gama de medição Vickers | 80-1599HV |
| Gama de medição resistência à tração | 79-618HB |
| Gama de medição Brinell | 255-2180MPa |
| Bloco de teste incluído | ✓ |
| Sonda de medição diâmetro | 18 mm |
| Sonda de medição longitude | 15,5 cm |
| Objecto de teste espessura [Min] | 2 mm |
| Objecto de teste peso mínimo [Min] | 300 g |

| Homologação | |
|-------------|---|
| Sinal CE | ✓ |

| Ecrã | |
|-------------------|-------------|
| Tipo de exposição | gráfico LCD |

| Desenho | |
|----------------------------|---------------|
| Dimensões (L×P×A) | 28×83×160 mm |
| Dimensões da caixa (L×P×A) | 28×83×160 mm |
| Material da caixa | metal, lacado |
| Tipo de tracção | manual |
| Escala - Tipo de exibição | Digital |

| Funções | |
|--|------------|
| Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador | 30 min |
| Medição 360° possível | ✓ |
| Função estatística | ✓ |
| Função do valor limite | ✓ |
| Função memória | ✓ |
| Memória - número de resultados | 1.000 |
| Interfaces | USB-Device |

| Fornecimento de energia | |
|---|--|
| Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max] | 110 - 240 V |
| Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max] | 5 V, 1 A |
| Fonte de alimentação por ficha tipo | USB incl. fonte de alimentação plug-in (separável) |
| Fonte de alimentação fornecida | Acumulador e fornecimento de energia |
| Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento | EURO |
| Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional | EURO AUS UK US |
| Acumulador tiempo de carga | 8 h |
| Acumulador tempo de operação - con retroiluminação | 6 h |
| Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação | 12 h |
| Tipo de bateria / acumulador | Li-Ion |

KERN HO 5K

Aparelho de teste de dureza Premium UCI para Rockwell, Brinell e Vickers

| | |
|--------------------|------------|
| Conexão da bateria | Conectores |
| Bateria capacidade | 3.200 mAh |
| Bateria tensão | 3,7 V |

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leitura força [d] (N) | 1 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 395×320×140 mm |
| Peso líquido | 0,938 kg |
| Método de envio | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox. | 0,95 kg |
| Peso bruto aprox. | 4,4 kg |
| Peso de envio | 4,37 kg |

Serviços

| | |
|---|---------|
| Número do artigo para calibração de fábrica | 961-270 |
|---|---------|

Pictogramas

STANDARD



OPTION

