

# KERN HO-A06

Steunring, grote cilinder,  $\varnothing$  20-80 mm

**KERN**



## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechniek
Productgroep	Steunring

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	36×36×28 mm
Materiaal	metaal
Materiaal behuizing	metaal

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
--------------------------------	----------------

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	40×40×40 mm
Nettogewicht	0,049 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

## Pictogrammen

STANDARD

