

KERN IXS 6K-3M

KERN

Bilancia a piattaforma con apparecchio indicatore IP68 in acciaio inox, display XL



Omologazione

Marchio CE

✓

Display

Tipo di display

LCD

Display tipo

LCD con retroilluminazione

Display retroilluminato

sì

Display altezza cifre

55 mm

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)

232×150×80 mm

Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A)

300×240×86 mm

Materiale alloggiamento del display

acciaio inossidabile

Materiale piatto di pesata

acciaio inox

Materiale piattaforma

acciaio inossidabile, laccato

Dimensioni superficie di pesata (L×P)

300×240 mm

Apparecchio indicatore lunghezza cavo

3 m

Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max]

3 m

Sistema di bloccaggio per il trasporto - coppia di serraggio

0,1 Nm

Materiale cella (celle) di carico

alluminio

Celle di carico - numero

1

Piedini di livellamento regolabili

✓

Supporto a parete

✓

Funzioni

Numero di tasti per il comando

7

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete

1 - 9 min

Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore

1 - 9 min

Funzionamento senza fili

no

Funzione PreTare

✓

Funzione di tara

manualmente (più volte)

Funzione Hold

✓

Funzione di conteggio

✓

Pesata tolleranza

✓

Pesata tolleranza - tipo di segnale

visivo

Categoria

Marchio

KERN

Categoria di prodotto

Bilance industriali

Gruppo di prodotti

Bilancia a piattaforma

Famiglia di prodotti

IXS

Sistema di misura

Tipo di bilancia

Bilancia a più campi

Numero di portata

2

Sistema di pesata

Estensimetro

Portata [Max]

3 kg; 6 kg

Divisione [d]

0,001 kg; 0,002 kg

Risoluzione

3.000, 3.000

Linearità

± 0,001 kg; 0,002 kg

Riproducibilità

0,001 kg; 0,002 kg

Range di tara

-6 kg

Unità preimpostata

kg

Unità di misura

kg

Unità (se l'unità è valutata in conformità)

kg
g

Peso minimo [Min]

0,02 kg; 0,04 kg

Possibilità di regolazione

Aggiustamenti con peso esterno

Peso di calibrazione consigliato

6 kg (M1)

Tempo di stabilizzazione

2 s

Tempo di riscaldamento

10 min; 10 min

Carico decentrato a 1/3 [Max]

0,001 kg; 0,002 kg

Scorrimento massimo (15 minuti)

8 g

Scorrimento massimo (30 minuti)

16 g

Cella di carico tipo

DMS, rivestita in silicone, piatto incollato

Collegamento della celle di carico

4-conduttori

KERN IXS 6K-3M

KERN

Bilancia a piattaforma con apparecchio indicatore IP68 in acciaio inox, display XL

| | |
|---|--|
| Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili | ✓ |
| Funzione Peak | ✓ |
| Funzione di aiuto nel menu | ✓ |
| Livello di miscela/somma | Sum A |
| Interfacce | RS-232 (opzionale, factory) Bluetooth (opzionale, factory) RS-485 (opzionale, factory) |
| Protetta IP - unità completa | - |
| Protetta IP - display | IP68 |
| Protetta IP - cella di carico | IP65 |
| Protetta IP - piattaforma | nessuna protezione IP |

Conteggio

| | |
|---|----------------------|
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi | 200 mg |
| Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali | 2 g |
| Numero pezzi di riferimento | 10, 20, 50, 100, 200 |
| Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio) | 30.000 |

Alimentazione

| | |
|---|-----------------------------|
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] | ~220 V - 240 V AC; 50 Hz |
| Alimentatore di rete tipo | Bloc d'alimentation intégré |
| Alimentazione in dotazione | Alimentatore |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione | EURO |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale | UK CH |
| Accumulatore opzionale | Accu opzionale (factory) |
| Accumulatore tempo di carica | 12 h |
| Accumulatore autonomia - con retroilluminazione | 40 h |
| Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione | 80 h |
| Tipo di batteria/accumulatore | Pb |

Condizioni ambientali

| | |
|--------------------------|------|
| Umidità ambientale [Min] | 0 % |
| Umidità ambientale [Max] | 80 % |

| | |
|----------------------------|--------|
| Temperatura ambiente [Min] | -10 °C |
| Temperatura ambiente [Max] | 40 °C |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 490×570×212 mm |
| Peso netto | 5,1 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 6 kg |
| Peso lordo ca. | 7 kg |
| Peso di spedizione | 11,8 kg |

Servizi

| | |
|--|---------|
| Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione | 961-248 |
| Numero di articolo per calibrazione DAkKS | 963-128 |
| Numero di articolo per certificato di conformità | 969-517 |

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

