

# KERN JCS 200



Veelzijdige kleurenspectrometer voor professioneel gebruik



## Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Kleurenmeter
Productgroep	Kleurenspectrometer
Productfamilie	JCS

## Meetsysteem

Reflectie meetbereik [Min]	0%
Reflectie meetbereik [Max]	200%
Reflectie resolutie	0,01%

Meetopening  
MAV: Ø 8 mm / Ø 10 mm, SAV: Ø 4 mm / Ø 5 mm

Optische geometrie  
D/8(diffused illumination, 8-degree viewing angle), SCI/SCE (specular component included/specular component excluded)  
Mode, Comply to CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7

Integreren van de meetbolmaat (Ø)	40 mm
Aslengtebereik (nm)	400-700 nm
Nauwkeurigheid weergave	0,01
Lichtbron	LED UV

Kleurruimte  
CIE  
LAB  
XYZ  
Yxy  
LCh  
CIE LUV

	s-RGB HunterLab ßxy DIN Lab99
Specular-component	SCI SCE
Formule kleurverschil	ΔE*ab ΔE*uv ΔE*94 ΔE*cmc(2:1) ΔE*cmc(1:1) ΔE*00 DINΔE99 ΔE(Hunter)
Verdere kolorimetrische index	Spectral reflectance, WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313),Metamerism Index Mt,Staining Fastness, Color Fastness,Color Strength, Opacity,555 tone classification, Munsell(C/2)(Mobile APP implementation)
Observatiehoek	2° 10°
Lamp	D65 A C D50 D55 D75 F1 F2(CWF) F3 F4 F5 F6 F7(DLF) F10(TPL5) F11(TL84) F8 F9 F12(TL83/U30) U35 NBF ID50 ID65
Resultaat van weergave	Spectrogram/Waarden Kleurpatroonwaarden Kleurverschilwaarden/ grafiek PASS-/FAIL-resultaat

# KERN JCS 200

# KERN

Veelzijdige kleurspectrometer voor professioneel gebruik

	Kleursimulatie
	Kleuroffset
Chromaticiteitswaarde	MAV/SCI
Standaardafwijking (binnen)	0,08
Instrumentfout	MAV/SCI, Within $\Delta E^*_{ab}$ 0.3 (Average for 12 BCRA Series II color tiles)
Aanspreektijd	1 s

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Scherm

Type display	grafisch
Scherm type	TFT, gekleurd
Scherm grootte	2,8 "
Scherm resolutie	320×480

## Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	188×94×68 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen

## Functies

Geheugenfunctie	✓
Interfaces	Bluetooth USB 2.0
Plaatsbepalingmethode	Positie van de stabilisator Camerapositionering
Wit-kalibratiemodus	Automatische contactkalibratie Automatische kalibratie zonder aanraken

## Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	230 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	5 V, 2000 mA
Plug-in voedingseenheid type	USB incl. plug-in voedingseenheid (scheidbaar)
Bijgeleverde stroomvoorziening	Accu & Voeding
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO
Type batterij/accu	Li-Ion

Batterijaansluiting	2-polige kuipconnector
Batterij capaciteit	3.200 mAh

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	275×245×90 mm
Nettogewicht	0,27 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,95 kg
Verzendgewicht	1,2 kg

## Pictogrammen

### STANDARD

