

KERN KFB-TM

KERN

Visor com algarismos grandes, de leitura cómoda e saída analógica opcional para sistemas de controlo (PLC) etc.



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Componente
Grupo de produto	Visor
Família de produto	KFB-TM

Sistema de medição

Número de campos de pesagem	2
Resolução terminal (não calibrável)	30.000
Resolução terminal (calibrável)	6.000
Linearização em pontos	3
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg g lb
Unidades (se a unidade for avaliada em conformidade)	kg
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo

Homologação

Sinal CE	✓
Classe de precisão	III
Avaliação da conformidade possível ex works	✓

Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã tipo	LCD com retroiluminação
Ecrã retroiluminado	sim
Ecrã altura de dígitos	52 mm

Desenho

Dimensões visor (L×P×A)	250×160×65 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	250×160×65 mm
Material caixa do ecrã	Plásticos
Material da caixa	plástico
Material célula(s) de carga	aço
Suporte de parede	✓

Funções

Número de teclas para operação	7
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Função Hold	✓
Função de contagem	✓
Pesagem de tolerância	✓
Pesagem de tolerância - tipo de sinal	acusticamente visual
Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Nível de receita/summing	Sum A
Função de memória total	✓
Interfaces	RS-232 de série Bluetooth BTC (v2.0) (opcional, factory) análoga (0 - 10 V) (opcional, factory) análoga (4 - 20 mA) (opcional, factory)
Protecção IP - unidade completa	-
Protecção IP - ecrã	sem protecção IP

Contagem

Possível quantidade de referência	10, 20, 50, 100, 200
-----------------------------------	----------------------

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	110 V - 230 V AC
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	12 V, 500 mA
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK US
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	EURO AUS

KERN KFB-TM

KERN

Visor com algarismos grandes, de leitura cómoda e saída analógica opcional para sistemas de controlo (PLC) etc.

UK
US
CH

Acumulador opcional	Acumulador opcional
Acumulador tiempo de carga	12 h
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	8 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	35 h
Tipo de bateria / acumulador	Pb

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Embalagem e expedição


Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	330×200×220 mm
Peso líquido	1,1 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,2 kg
Peso bruto aprox.	1,8 kg
Peso de envio	2,9 kg

Serviços

Número do artigo para ajustamento no local de montagem	auf Anfrage on request
--	--------------------------

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

